

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	RJ45 모듈, 50 V, 1 A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	2592250000
유형	HDC MRJ45 8PLUG MC
GTIN (EAN)	4050118602357
수량	1 items

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
너비	14.5 mm	폭 (인치)	0.5709 inch
순중량	4.5 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 70 °C
-------	------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 24/1	결선 유형	크림프 결선
절연재 단면적, 최대	1.05 mm	절연재 단면적, 최소	0.85 mm
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26/1	와이어 결선 직경, 솔리드, 최소	0.4 mm
와이어 결선 직경, 솔리드, 최대	0.51 mm		

일반 데이터

극 수	8	UL 94 가연성 등급	V-0
절연 저항	1012 Ω	플러그 주기	750 (RJ45)
유형	수형	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	50 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	0.8 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	1 A
필요한 플러그인 슬롯 개수	1		

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

... 모듈형 플러그인 커넥터용



- 모듈형 플러그 커넥터 시스템 WE 및 DEC용 압착공구
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능
 - 하나의 공구로 세 가지 기능 사용

일반 주문 데이터

유형	TT 8 RS MP 8	버전	
주문 번호	9202800000	프레싱 공구, 접점용 압착 공구	
GTIN (EAN)	4032248512072		
수량	1 ST		

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MRJ45 GC F	버전	
주문 번호	2592030000		
GTIN (EAN)	4050118600506		
수량	1 ST		
			RJ45 모듈, 50 V, 1 A, 극 수: 8, RJ45, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1