

**THM MULTIMARK PLUS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 자료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	마킹 시스템, 열전사 프린터, 열 전사, 300 DPI, MultiMark, 수축 피팅 슬리브, 라벨 릴
주문 번호	<a href="#">2599440000</a>
유형	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
수량	1 items

## THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	274 mm	깊이 (인치)	10.7874 inch
높이	446 mm	높이 (인치)	17.559 inch
너비	242 mm	폭 (인치)	9.5275 inch
순중량	10000 g		

## 온도

주변 온도 5 °C...40 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수	시스템 요구 조건	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	인터페이스	USB 2.0, Ethernet
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef	공급 전압	100 ~ 240 V AC

## 라벨링 시스템

마터 유형	MultiMark, 수축 피팅 슬리브, 라벨 릴	시스템 요구 조건	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
인쇄 방법	열 전사	인터페이스	USB 2.0, Ethernet
소프트웨어	M-Print® PRO	공급 전압	100 ~ 240 V AC
운영 체제	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	인쇄 속도	max. 150 mm/s
인쇄 해상도, 최대	300 DPI	총전용 배터리로 작동	아니요
인도 시 포함	THM MultiMark, USB 케이블, 메인 케이블, 유로 플러그, US 플러그, UK 플러그, 프린터 드라이버, Software M-Print® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW 잉크 리본, RIBBON MM 110/360 SW 잉크 리본, 잉크 리본 코어, 프린트 둘러, 압력 둘러, 수동, W-LAN stick		

## 분류

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리



## 일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	버전
주문 번호	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	버전
주문 번호	<a href="#">2661620000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681239	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	버전
주문 번호	<a href="#">2661600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	버전
주문 번호	<a href="#">1540770000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
수량	1 ST	