

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



보호 하우징은 내해수성 알루미늄 재질을 압력 주조해 제작했습니다.
내수 및 방진은 물론 특히 높은 내충격성에 대한 높은 기준은 이 하우징 시리즈의 특징입니다.
정교한 2중 표면 코팅은 오랜 내구성을 보장합니다.
모든 스크류, 크림프 접점 및 기타 외부 액세서리 부품들은 내부식성 스테인리스 스틸로 제작했습니다.

일반 주문 데이터

버전	, 설치 사이즈: 550
주문 번호	2599810000
유형	HDC HP550 GHDE CR 1P M25
GTIN (EAN)	4064675049029
수량	1 items

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	66 mm	길이 (인치)	2.5984 inch
높이	40.9 mm	높이 (인치)	1.6102 inch
너비	79.5 mm	폭 (인치)	3.1299 inch
순중량	100 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

하우징 디자인	벌크헤드 하우징	설치 사이즈	550
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
할로겐 불포함	false	EMC 하우징	예
BG	550	보호 등급	IP68, 삽입됨 상태

치수

너비 79.5 mm

일반 데이터

컬러 코드 검정 표면 마감 파우더 코팅

중요 참고 사항

제품 정보 의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

