

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



현장 데이터 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오:
활성화된 도구부터 Cat.까지 #5D 코딩 및 Cat.#6개의
코딩 커넥터와 견고한 차폐 슬리브. 이러한 구성품은
현장에서 조립 가능한 안정적인 데이터 연결을 구현하여
산업용 애플리케이션, 신속한 설치 및 최대 유연성에
이상적입니다.

일반 주문 데이터

버전	Accessories
주문 번호	2427930000
유형	HDC MBUS4 D5E FC
GTIN (EAN)	4050118437010
수량	2 items

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	34.8 mm	길이 (인치)	1.3701 inch
높이	12.2 mm	높이 (인치)	0.4803 inch
너비	12.2 mm	폭 (인치)	0.4803 inch
순중량	8 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

일반 데이터

극 수	4	코딩	D-코딩
접점 표면	금도금	전송 속도	100 MBit/s
절연 저항	≥ 100 MΩ	범주	Cat. 5e
공칭 전압	250 V	정격 전류	4 A
플러그 주기	100	유형	암형(Female)
오염 심각도	2		

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

크림프 접점



현장 데이터 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오:
 활성화된 도구부터 Cat.까지#5D 코딩 및 Cat.#6개의
 코딩 커넥터와 견고한 차폐 슬리브. 이러한 구성품은
 현장에서 조립 가능한 안정적인 데이터 연결을 구현하여
 산업용 애플리케이션, 신속한 설치 및 최대 유연성에
 이상적입니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS4 F AWG18	버전
주문 번호	2565930000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575484	
수량	100 ST	
유형	HDC MBUS4 F AWG22-20	버전
주문 번호	2565910000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575460	
수량	100 ST	
유형	HDC MBUS4 F AWG26-24	버전
주문 번호	2565890000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575446	
수량	100 ST	

차폐 슬리브



현장 데이터 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오:
 활성화된 도구부터 Cat.까지#5D 코딩 및 Cat.#6개의
 코딩 커넥터와 견고한 차폐 슬리브. 이러한 구성품은
 현장에서 조립 가능한 안정적인 데이터 연결을 구현하여
 산업용 애플리케이션, 신속한 설치 및 최대 유연성에
 이상적입니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS CFS 5.0	버전
주문 번호	2566080000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
수량	10 ST	
유형	HDC MBUS CFS 7.0	버전
주문 번호	2566070000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
수량	10 ST	
유형	HDC MBUS CF 7.3	버전
주문 번호	2566060000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
수량	10 ST	

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC MBUS CF 7.9	버전
주문 번호	2566050000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
수량	10 ST	
유형	HDC MBUS CF 8.5	버전
주문 번호	2566040000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
수량	10 ST	
유형	HDC MBUS CF 9.1	버전
주문 번호	2566030000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
수량	10 ST	
유형	HDC MBUS CF 9.7	버전
주문 번호	2566020000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
수량	10 ST	
유형	HDC MBUS CF 10.3	버전
주문 번호	2566010000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
수량	10 ST	
유형	HDC MBUS CF 11.0	버전
주문 번호	2566000000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
수량	10 ST	

offenes Ende / offenes Ende



철도 애플리케이션 사용을 위해 디자인된 견고한 데이터 케이블입니다. Cat 6 X 코딩 및 Cat 5 D 코딩 변형 제품은 까다로운 차량 내부 및 선로변 환경에서 신뢰성 있고 간섭 효과에 강한 데이터 전송을 제공합니다. 높은 기계적 스트레스가 가해지는 애플리케이션에 이상적이며, 가혹한 조건에서도 일관된 출력을 보장합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC XX5E02 OXXXXDM-1000	버전
주문 번호	2712581000	
GTIN (EAN)	4050118752755	
수량	1 ST	
유형	HDC XX6A01 OXXXXDM-1000	버전
주문 번호	2712671000	
GTIN (EAN)	4050118753011	
수량	1 ST	
유형	HDC XX5E01 OXXXXDM-1000	버전
주문 번호	2712571000	
GTIN (EAN)	4050118752748	
수량	1 ST	

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC XX6A02 OXXXXM-1000 버전
주문 번호	2712681000
GTIN (EAN)	4050118753028
수량	1 ST