

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





바이드뮬러에서는 구리 또는 알루미늄 케이블 절단용 전문 공구를 생산합니다. 여기에는 단면적이 작은 케이블을 비롯해 큰 직경의 케이블도 절단할 수 있는 광범위한 절단 공구가 포함됩니다.

- 2단 유압 펌프 채용으로 인한 매우 신속한 처리
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 인체공학적 핸들과 균형잡힌 무게 배분으로 피로감 없는 안전한 조작을 보장
- 영구 배터리 충전 수위 컨트롤
- 작업 주기 모니터링 및 상태 표시
- 오작동 시 오류 표시

#### 일반 주문 데이터

버전	절단 공구, 절단 공구	
주문 번호	<u>2453830000</u>	
유형	EPG CUT 40	
GTIN (EAN)	4050118468410	
수량	1 items	



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

=	_	u	
7	╮	•	
•	_	_	

승인



ROHS 준수

### 치수 및 중량

깊이	70 mm	깊이 (인치)	2.7559 inch
높이	365 mm	높이 (인치)	14.3701 inch
너비	80 mm	폭 (인치)	3.1496 inch
순중량	3100 g		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### 기술 데이터

충전 시간	0.5 h	버전	액추에이터-유압
작동 전압	18 V		

### 절단 공구

동축 케이블 - 경질, 최대	240 mm <sup>2</sup>	동축 케이블 - 꼬임, 최대	200 mm <sup>2</sup>
동축 케이블, 최대 직경	40 mm	충전 시간	0.5 h
작동 전압	18 V	싱글 코어 알루미늄 케이블, 최대(mm²)	500 mm <sup>2</sup>
꼬임 알루미늄 케이블, 최대 (mm²)	280 mm²	꼬임 알루미늄 케이블, 최대 직경	40 mm
 펀칭 힘	30 kN		

### 분류

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

## 사용 예







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 액세서리



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

유형	AKKU LI 18B5	버전
주문 번호	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
수량	1 ST	
유형	AKKU LI 18B2	버전
주문 번호	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
수량	1 ST	
유형	LADEGERAET EPG	버전
주문 번호	<u>1509370000</u>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
수량	1 ST	

4 카탈로그 상태 / 도면