

FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

다양한 FieldPower® 박스용 액세서리.
케이블 씰, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 142 mm, 베이스 부품용 |
| 주문 번호 | 2633450000 |
| 유형 | FP ENC DR07 142 XB |
| GTIN (EAN) | 4050118664416 |
| 수량 | 5 items |

FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 7.5 mm | 깊이 (인치) | 0.2953 inch |
| 높이 | 35 mm | 높이 (인치) | 1.378 inch |
| 너비 | 142 mm | 폭 (인치) | 5.5905 inch |
| 순중량 | 10.8 g | | |

온도

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...85 °C |
|-------|-------|----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

| | | | |
|--------------|------------|-------|--------|
| 기본 재질 | 스틸, 용융아연도금 | 절연재 | 스틸 |
| 컬러 코드 | 은색, 검정 | 장착 유형 | 플러그 |
| 장착 위치, 설치 알림 | 베이스 부품용 | 버전 | 슬롯 미포함 |

일반 사양

| | | | |
|-------|--------|-------|------------|
| 절연재 | 스틸 | 기본 재질 | 스틸, 용융아연도금 |
| 컬러 코드 | 은색, 검정 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

