

HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 수형(Male), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5 |
| 주문 번호 | 2636090000 |
| 유형 | HDC MHE 4X2 MP |
| GTIN (EAN) | 4050118692839 |
| 수량 | 1 items |

HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E92202 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 70.5 mm | 깊이 (인치) | 2.7756 inch |
| 높이 | 63 mm | 높이 (인치) | 2.4803 inch |
| 너비 | 7.15 mm | 폭 (인치) | 0.2815 inch |
| 순중량 | 24.52 g | | |

온도

| | |
|-------|-------------------|
| 한계 온도 | -40 °C ... 125 °C |
|-------|-------------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292 |

PE 결선 데이터

| | |
|----------|-------------------|
| 결선 유형 PE | 모듈 프레임을 통한 스크류 결선 |
|----------|-------------------|

버전

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 결선 단면구격 AWG, 최대 | AWG 14 | 탈피 길이, 정격 결선 | 10 mm |
| 결선 유형 | 액추에이터 탑재 PUSH IN | 결선 단면구격 AWG, 최소 | AWG 20 |
| 전선 굽기, 최대 | 2.5 mm ² | 전선 굽기, 최소 | 0.5 mm ² |

일반 데이터

| | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 극 수 | 4 | 전위 수 | 2 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 절연 저항 | 1012 Ω |
| 플러그 주기 | ≥ 500 | 유형 | 수형(Male) |
| 서지 전압 범주 | III | 오염 심각도 | 3 |
| 기본 재질 | 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화 | 시리즈 | ModuPlug |
| 정격 전압(DIN EN 61984) | 250 V | UL/CSA에 따른 정격 전압 | 600 V |
| 정격 임펄스 전압(DIN EN 61984) | 4 kV | 정격 전압(DIN EN 61984) | 16 A |
| 필요한 플러그인 슬롯 개수 | 0.5 | | |

중요 참고 사항

| | |
|-------|--|
| 제품 정보 | RockStar 벽 장착 하우징 IP66의 장착 브래킷(2716790000 / 2716800000) 용도로만 사용해야 합니다. |
|-------|--|

HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**분류**



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

HDC MHE 4X2 MP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


도면




HDC MHE 4X2 MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5




HDC MHE 4X2 FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5




HDC MHE 4X2 MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X2 FQT mit HDC MHE 4MOT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X2



HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

마커



RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | HDC MMARK 4 | 버전 |
| 주문 번호 | 2710590000 | Marking tags, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118783902 | |
| 수량 | 640 ST | |

점프바 브리지



RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | HDC MXCC2 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709710000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805659 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | HDC MXCC3 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709720000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805666 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | HDC MXCC4 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709730000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805673 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | HDC MXCC5 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709740000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805680 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | HDC MXCC6 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709750000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805703 | |
| 수량 | 50 ST | |

HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | HDC MXCC7 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709770000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805710 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | HDC MXCC8 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709780000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805727 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | HDC MXCC9 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709790000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805734 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | HDC MXCC10 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709800000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805741 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | HDC MXCC11 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709810000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805758 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | HDC MXCC12 4X | 버전 |
| 주문 번호 | 2709820000 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| GTIN (EAN) | 4050118805765 | |
| 수량 | 20 ST | |

HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

대응물
www.weidmueller.com
전기 모듈**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | HDC MHE 4 FP | 버전 |
| 주문 번호 | 2635990000 | 신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118692792 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MHE 4X FP | 버전 |
| 주문 번호 | 2636060000 | 신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118692808 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MHE 4X2 FP | 버전 |
| 주문 번호 | 2636080000 | 신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118692822 | |
| 수량 | 1 ST | |