

## HDC MPN 1.6 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**미래를 위한 결선 RockStar® ModuPlug의 첨단 솔루션으로 준비하십시오**

산업용 애플리케이션은 그 복잡성이 나날이 증가하고 있습니다. 연결성에 대한 수요 역시 이와 같은 추세로 증가하고 있습니다. 가장 협소한 설치 공간에서의 기능과 안전한 설치, 그리고 신속한 개선 프로세스는 제품에 요구되는 특성 중 일부에 불과합니다. RockStar® ModuPlug 모듈형 플러그인 커넥터 시스템은 현재의 시장 요건을 충족함은 물론 미래의 요건도 염두에 두고 특별히 설계되었습니다. 개별 모듈을 사용하여 하나의 인터페이스에서 전력, 시그널, 데이터 전송을 위한 모든 기능을 결합해 구현할 수 있습니다. 새롭게 추가된 모듈 사이즈로 인해 하나의 플러그인 커넥터에서 더욱 다양한 애플리케이션을 적용할 수 있습니다. 이 모듈은 고정형 폴인서트 및 다른 모듈형 플러그인 커넥터 시스템에 비해 설치에 필요한 공간은 물론 비용도 절감해줍니다. 정교한 프레임과 모듈은 매우 간편하게 설치되며 IP65 및 IP68 보호 등급의 HDC 인클로저에 결합됩니다. 또한, 시스템을 전혀 변경하지 않고도 RockStar® ModuPlug을 기존 애플리케이션을 보완하는 용도로 사용할 수 있습니다. 오랜 경험을 갖춘 산업용 연결 솔루션 파트너인 바이드러는 최고의 신뢰성을 갖춘 최첨단 연결 솔루션을 제공합니다. 따라서 고객님은 RockStar®로도 미래의 환경도 대처하는 결선을 위한 맞춤형 솔루션을 구현할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | 공기암 접점, 밸브와의 접점: 아니요       |
| 주문 번호      | <a href="#">2637470000</a> |
| 유형         | HDC MPN 1.6 M              |
| GTIN (EAN) | 4050118654714              |
| 수량         | 10 items                   |

**HDC MPN 1.6 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

**치수 및 중량**

|     |        |
|-----|--------|
| 순중량 | 0.49 g |
|-----|--------|

**온도**

|       |                  |
|-------|------------------|
| 한계 온도 | -40 °C ... 80 °C |
|-------|------------------|

**환경 제품 규정 준수**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

**공압 접점**

| 유형       | 수형     | 작동 압력   | ≤8 bar |
|----------|--------|---------|--------|
| 내부 호스 직경 | 1.6 mm | 밸브와의 접점 | 아니요    |

**분류**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

**HDC MPN 1.6 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**액세서리**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**공기압 모듈****연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | HDC MPN 3                  | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">2637340000</a> | 공기압 모듈, 극 수: 3, 호스 결선(공기압), 공기압, 필요한 플러그인 슬롯 |
| GTIN (EAN) | 4050118765823              | 개수: 1  |
| 수량         | 1 ST                       |  |