HDC XX5E01 FFSXXXX-0500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모두를 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2652760500		
유형	HDC XX5E01 FFSXXXX-0500		
GTIN (EAN)	4050118660739		
수량	1 items		

Weidmüller **₹**

HDC XX5E01 FFSXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량	<u>'</u>		
직경	6.5 mm	순중량	1 g
온도			
한계 온도	-30 undefined 90 undefined		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) REACH SVHC SCIP	준수, 예외 존재 6c Lead 7439-92-1 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5		
일반 데이터			
극 수 코딩 전송 속도 범주 정격 전류 유형 반대측 버전	4 D-코딩 100 MBit/s Cat. 5e 4 A 암형(Female)	케이블 길이 접점 표면 절연 저항 공칭 전압 플러그 주기 오염 심각도 모듈측 버전	5 m Au(금) ≥ 108 Ω 250 V ≥ 100 2 암형
케이블 기술 사양			
케이블 길이 차펴 절연 컬러 코딩	5 m 예 PE 흰색, 노란색, 파란색, 주황색	외피 색상 할로겐 외피 재질	녹색 아니요, 무할로겐 PUR
분류			
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002599 EC002599 EC002599 27-06-03-08	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002599 EC002599 27-06-03-07 27-06-03-07
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-06-03-07 27-06-03-07 27-06-03-07	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-06-03-07 27-06-03-07

카탈로그 상태 / 도면 2