


제품 이미지



1폴 포크 유형 위상 분배 바는 회로 차단기, 잔류 전류 회로 차단기 및 기타 설치 장치와 같은 제어 캐비닛의 다양한 구성 요소로의 전위 분배를 위해 사용됩니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 버전 | 상 버스바(단자), 63, 극 수: 15, 절연: 예, 10 |
| 주문 번호 | 2657830000 |
| 유형 | G-1L-268/10 |
| GTIN (EAN) | 4050118672695 |
| 수량 | 20 items |
| 배송 상태 | 단종 |
| 이용가능 기간 | 2025-06-01T00:00:00+02:00 |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|--------------|
| 길이 | 16.8 mm | 길이 (인치) | 0.6614 inch |
| 높이 | 16.5 mm | 높이 (인치) | 0.6496 inch |
| 너비 | 268 mm | 폭 (인치) | 10.5512 inch |
| 순중량 | 47 g | | |

온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

| | | | |
|--------|--------------------|-------|-------|
| 정격 단면적 | 10 mm ² | 정격 전압 | 400 V |
| 정격 전류 | 63 A | | |

일반

극 수 15

자재 데이터

컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

폭발 테스트 버전 아니요

크기


피치(mm)(P) 17.80 mm

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000215 | ETIM 9.0 | EC000215 |
| ETIM 10.0 | EC000215 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 | | |

도면

도면



액세서리

급전 단자대



당사의 피드 인 모듈은 시스템에 공급 시 처리를 용이하게 합니다. 예를 들어, 측면 엔트리가 있는 피드 인 모듈을 사용하여 케이블 구부림 반경을 줄일 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 유형 | FIT 25 GN | 버전 |
| 주문 번호 | 2659050000 | 보조 결선 (단자대), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | FIT 25 SN | 버전 |
| 주문 번호 | 2659060000 | 보조 결선 (단자대), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | FIT 50 GN | 버전 |
| 주문 번호 | 2659070000 | 보조 결선 (단자대), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| 수량 | 3 ST | |
| 유형 | FIT 50 GN/F | 버전 |
| 주문 번호 | 2659090000 | 보조 결선 (단자대), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| 수량 | 3 ST | |
| 유형 | FIT 50 SN | 버전 |
| 주문 번호 | 2659080000 | 보조 결선 (단자대), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| 수량 | 3 ST | |
| 유형 | FIT 50 SN/F | 버전 |
| 주문 번호 | 2659100000 | 보조 결선 (단자대), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| 수량 | 3 ST | |

엔드 캡과 커버



엔드 캡 및 커버는 버스 바를 길이로 절단한 후 또는 독립형 접점인 경우에도 시스템에서 필요한 연면 거리를 보장하며, DIN EN 50274에 따라 손가락 안전을 보장합니다.

액세서리

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | PROTECTION COVER G+S /5 | 버전 |
| 주문 번호 | 2659040000 | 단자대 커버, 노란색, 높이: 18.3 mm, 너비: 8.1 mm, 깊이: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | END CAP G+S 1L/10-16 | 버전 |
| 주문 번호 | 2658970000 | 단자대 커버, 회색, 높이: 16.8 mm, 너비: 4.5 mm, 깊이: 16.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671551 | |
| 수량 | 50 ST | |