


ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
2 Ah

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 16mm ² , 육각형 압착
주문 번호	2505170000
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 16
GTIN (EAN)	4050118519549
수량	1 items

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	170 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	육각형 압착		
케이블 러그 단면	공칭	16 mm ²	

압착 인서트

식별 번호	8	압착 폭	5 mm
구리 크림프 단면	16	크림핑 폭(mm)	12

접점 설명

접점의 유형	DIN 46235 케이블 러그, DIN 46267 파트 1 케이블 러그	컨ектор 단면적, 최대 AWG	6
컨ектор 단면적, 최소 AWG	6	압착 범위, 최대	16 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 60	버전
주문 번호	2453810000	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	
유형	HPG 60	버전
주문 번호	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN)	4050118468427	타원형 압착
수량	1 ST	

16 mm²

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속복판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M5/-16	버전
주문 번호	1496970000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-16	버전
주문 번호	1496980000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-16	버전
주문 번호	1496990000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-16	버전
주문 번호	1497000000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
수량	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KRN-M12/-16	버전
주문 번호	1497010000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-16 90	버전
주문 번호	1497080000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/16 90	버전
주문 번호	1497090000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-16 90	버전
주문 번호	1497100000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-16 90	버전
주문 번호	1497110000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-16 90	버전
주문 번호	1497120000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-16 45	버전
주문 번호	1496850000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-16 45	버전
주문 번호	1496870000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-16 45	버전
주문 번호	1496880000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-16 45	버전
주문 번호	1496890000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
수량	100 ST	
유형	VSTN/-16	버전
주문 번호	1497140000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118306620	
수량	50 ST	
유형	KP-M5/-16	버전
주문 번호	1497920000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
수량	100 ST	
유형	KP-M6/-16	버전
주문 번호	1497930000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
수량	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KP-M8/-16	버전
주문 번호	1497940000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-16	버전
주문 번호	1497950000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
수량	100 ST	
유형	KP-M12/-16	버전
주문 번호	1497960000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M6/-16 90	버전
주문 번호	1497440000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-16 90	버전
주문 번호	1497450000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-16 90	버전
주문 번호	1497470000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-16 90	버전
주문 번호	1497480000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
수량	100 ST	
유형	VPN/-16	버전
주문 번호	1498630000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118307856	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-16	버전
주문 번호	1494070000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
수량	100 ST	
유형	KQN-M6/-16	버전
주문 번호	1494080000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
수량	100 ST	
유형	KQN-M8/-16	버전
주문 번호	1494090000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
수량	100 ST	
유형	KON-M10/-16	버전
주문 번호	1494100000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
수량	100 ST	
유형	KQN-M12/-16	버전
주문 번호	1494110000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
수량	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KQNG-M6/-16	버전
주문 번호	1492700000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
수량	50 ST	
유형	KQNG-M8/-16	버전
주문 번호	1492710000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
수량	50 ST	
유형	KSN/-16	버전
주문 번호	1492790000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
수량	100 ST	
유형	VPLN/-16	버전
주문 번호	1492900000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118302714	
수량	100 ST	
유형	VSTN/16	버전
주문 번호	1493040000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm ² , 16 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118302981	
수량	100 ST	