

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

주문 번호	2666070000
유형	STARTERKIT-UC20-SL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681543
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2024-03-31T00:00:00+01:00
대체용 제품	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	455 mm	깊이 (인치)	17.9134 inch
높이	320 mm	높이 (인치)	12.5984 inch
너비	255 mm	폭 (인치)	10.0394 inch
순중량	800 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

결선 데이터

와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 26	와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 16
와이어 단면적, 솔리드, 최대(AWG)	AWG 26	와이어 단면적, 솔리드, 최소(AWG)	AWG 16
결선 유형	PUSH IN	와이어 단면, 솔리드, 최대	1.5 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²

시스템 데이터

최대 모듈 수	0	구성 인터페이스	Micro USB 2.0
프로그램 데이터 메모리 확장 가능	예	사용자 데이터 메모리 크기	4 GB
결선 유형	PUSH IN	프로그래밍 환경	CoDeSys 기반
프로그램 데이터 메모리의 유형	DDR4	메모리 (플래시)	32 GB via microSD, 4 GB

전원 공급

출력용 공급 전압	230 V AC
-----------	----------

분류

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		