

HDC MBUS CF 11.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



현장 데이터 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오:
활성화된 도구부터 Cat.까지 #5D 코딩 및 Cat.#6개의
코딩 커넥터와 견고한 차폐 슬리브. 이러한 구성품은
현장에서 조립 가능한 안정적인 데이터 연결을 구현하여
산업용 애플리케이션, 신속한 설치 및 최대 유연성에
이상적입니다.

일반 주문 데이터

버전	Accessories
주문 번호	2566000000
유형	HDC MBUS CF 11.0
GTIN (EAN)	4050118575712
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 3.08 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40


차폐 슬리브에 관한 종합 정보

외부 케이블 직경	최소	10.4 mm
	공칭	11 mm
	최대	11 mm
재질	황동	

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

도면



HDC MBUS CF 11.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구



현장 데이터 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오:
 활성화된 도구부터 Cat.까지#5D 코딩 및 Cat.#6개의
 코딩 커넥터와 견고한 차폐 슬리브. 이러한 구성품은
 현장에서 조립 가능한 안정적인 데이터 연결을 구현하여
 산업용 애플리케이션, 신속한 설치 및 최대 유연성에
 이상적입니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	버전
주문 번호	2592740000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603941	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	버전
주문 번호	2592730000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603934	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	버전
주문 번호	2592720000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603927	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	버전
주문 번호	2592710000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603910	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	버전
주문 번호	2592700000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	버전
주문 번호	2592690000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798	
수량	1 ST	