

FUCR 60-150V RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

	기본 연결 모듈형 단자대용 퓨즈 홀더, 검정, 빨간색 6.3 A, 피봇, 플러그형, V-0, Wemid		
주문 번호	<u>2697670000</u>		
유형	FUCR 60-150V RT		
GTIN (EAN)	4050118705423		
수량	10 items		
현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.		

FUCR 60-150V RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
일반 주문 데이터	'			
현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.			
치수 및 중량				
깊이	40.5 mm	깊이 (인치)	1.5945 inch	
높이 높이	38 mm	높이 (인치) 높이 (인치)	1.4961 inch	
너비	8 mm	포이(인치) 폭 (인치)	0.315 inch	
<u> </u>	6.64 g	즉 (전시)	0.3 19 111011	
온도				
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재			
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7cl			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반				
작동 온도 범위, 최대	120 °C			
자재 데이터				
기보 제지	Wemid	컬러 코드	7-1 7-1 1111-7 1 1 1	
기본 재질 UL 94 가연성 등급	V-0	월터 고드	검정, 빨간색	
추가 기술 데이터				
장착 유형	플러그			
분류				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7 O	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90	202700 14.0	27-20-05-00	
202.00 10.0	2, 20 00 00			

카탈로그 상태 / 도면 2