

**KTBLQL15010050S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Klippon®이라는 이름은 수년간 뛰어난 성능과 품질의 인클로저의 대명사로 인정 받고 있습니다. Klippon® TB Large 시리즈의 스틸 시트 소재 인클로저는 주로 민감한 전자 구성요소에 대한 믿을 수 있는 보호 기능이 필요한 용도로 설계되고 있습니다(DCS 분산 또는 펌프 제어). 외부 치수가 넉넉해 기존 인클로저 시리즈에 비해 더 많은 구성요소를 배치할 수 있습니다. 고객을 위해 Klippon® TB Large 인클로저를 설계할 때는 프로젝트 구축 및 구현 시 폭넓은 지원을 제공해 드립니다.

**일반 주문 데이터**

버전	Klippon TBL (Terminal Box Large), 빈 인클로저, 높이: 1500 mm, 너비: 1000 mm, 깊이: 500 mm, 글랜드 플레이트: 하단, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 브러시 가공
주문 번호	<a href="#">2698430000</a>
유형	KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026662
수량	1 items

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E508186

치수 및 중량

깊이	500 mm	깊이 (인치)	19.685 inch
높이	1500 mm	높이 (인치)	59.055 inch
너비	1000 mm	폭 (인치)	39.37 inch
마운팅 치수 - 높이	1146 mm	마운팅 치수 - 너비	1040 mm
순중량	184800 g		

온도

작동 온도	-50 °C...135 °C
-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

인클로저 인증 번호

적합성 선언 번호(DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	적합성 증명서 번호(AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
빈 인클로저(ATEX) 인증 번호	CML 20ATEX3029U	빈 인클로저(IECEx) 인증 번호	IECEx NEP 20.0005U
인증 번호(cULus)	E508186		

일반 정보

커버 재질 두께	2.5 mm	플랜지 재질 두께	3 mm
재질 두께	2 mm	작동 온도, 최대	135 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	커버 부착	1/4 회전 패스너, 정사각형 인서트 포함
표면 마감	브러시 가공	충격 저항	7 J ATEX 버전, 10 J 버전 표준
AF 사이즈	10 mm	보호 등급	IP66
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404(316L)	실링 자재	실리콘
인클로저 장착	6x 용접 장착용 발, 14mm 홀	리프팅 러그 버전	용접한 패드 아이 4개
플랜지 플레이트 장착	M6 육각 헤드 스크류 10 SW	글랜드 플레이트	하단
액세스 구멍: 폭	925 mm	열림 각 리드	100.00 °
플랜지 플레이트	예	뚜껑	예
액세스 구멍: 높이	1425 mm	위치 PE 볼트	박스 C면

케이블 글랜드, 상부/하부

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

### 중요 참고 사항

**제품 정보** The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

### 분류

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

www.weidmueller.com



