


IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 버전 14, SC-RJ POF, 재연결형, IP67
주문 번호	2568260000
유형	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
수량	10 items

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

...폴리머 광섬유(POF) 사용 광섬유 케이블용 공구용



POF(Polymer Optical Fiber)의 광섬유 접점(단자) 처리용 압착 및 탈피공구

일반 주문 데이터

유형	HTX-IE-POF-QA	버전
주문 번호	2602860000	
GTIN (EAN)	4050118615043	
수량	1 ST	

공구



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

일반 주문 데이터

유형	MULTI-STRIPAX IE-POF	버전
주문 번호	1208880000	공구, 탈피 및 절단 공구
GTIN (EAN)	4032248990276	
수량	1 ST	

가위



바이드물러에서는 구리 또는 알루미늄 케이블 절단용 전문 공구를 생산합니다. 여기에는 단면적이 작은 케이블을 비롯해 큰 직경의 케이블도 절단할 수 있는 광범위한 절단기가 포함됩니다. 특수 설계된 절단기 형태는 필요한 노력을 최소화합니다. 바이드물러는 자사의 광범위한 절단기를 통해 전문 케이블 작업의 모든 요건을 충족합니다.

일반 주문 데이터

유형	SCISSORS KEVLAR	버전
주문 번호	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
수량	1 ST	

액세서리

더스트 캡




먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V14P	버전	
주문 번호	1058280000	플러그 하우징 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248799374		
수량	10 ST		

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
 - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전	
주문 번호	1857440000	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착	
GTIN (EAN)	4032248402731		
수량	200 ST		