

**HDC HP550 STGH CR 1P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



보호 하우징은 내해수성 알루미늄 재질을 압력 주조해 제작했습니다.  
 내수 및 방진은 물론 특히 높은 내충격성에 대한 높은 기준은 이 하우징 시리즈의 특징입니다.  
 정교한 2중 표면 코팅은 오랜 내구성을 보장합니다.  
 모든 스크류, 크립프 접점 및 기타 외부 액세서리 부품들은 내부식성 스테인리스 스틸로 제작했습니다.

**일반 주문 데이터**

주문 번호	2568600000
유형	<a href="#">HDC HP550 STGH CR 1P</a>
GTIN (EAN)	4050118776621
수량	1 items

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

순중량 431 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

하우징 디자인	벌크헤드 하우징	UL 94 가연성 등급	None
컬러 코드	검정	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	할로겐 불포함	false
EMC 하우징	예	보호 등급	IP68, 삼입됨 상태

일반 데이터

컬러 코드	검정	표면 마감	파우더 코팅
-------	----	-------	--------

중요 참고 사항

제품 정보 의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


**HDC HP550 STGH CR 1P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

도면



## HDC HP550 STGH CR 1P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

### 액세서리

www.weidmueller.com

#### 크림프 접점



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC HP 550 M 25	버전
주문 번호	<a href="#">1220580000</a>	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4050118003857	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 50	버전
주문 번호	<a href="#">1157800000</a>	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248945337	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 70	버전
주문 번호	<a href="#">1268810000</a>	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4050118057720	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 95	버전
주문 번호	<a href="#">1079790000</a>	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248841653	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 120	버전
주문 번호	<a href="#">1079780000</a>	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248841899	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 150	버전
주문 번호	<a href="#">1119110000</a>	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248900367	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 185	버전
주문 번호	<a href="#">1120580000</a>	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248901821	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 240	버전
주문 번호	<a href="#">1120590000</a>	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248901739	
수량	1 ST	