

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

버전	Automatic stripper and crimper
주문 번호	2580000000
유형	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
수량	1 items

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	485 mm	길이 (인치)	19.0944 inch
높이	565 mm	높이 (인치)	22.2441 inch
너비	335 mm	폭 (인치)	13.189 inch
순중량	25265 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

탈피 범위	0.5 - 2.5 mm ² (~AWG 20-14)	드라이브	전자유압식
펄스 시간	약 2 s	압착	사다리꼴
와이어 종단 페룰 단면적, 최대	2.5 mm ²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.5 mm ²
압착 길이	8/10 mm	소모품	연결된 와이어-종단 페룰
와이어 종단 페룰의 길이	14/16 mm	압축 공기 결선	5 - 5.5 bar
삼입 길이, 최소	27 mm	전기 결선	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

유형	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	버전	
주문 번호	1283530000	자동머신, 교체 부품	
GTIN (EAN)	4050118073676		
수량	1 ST		

자동머신



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

유형	CRIMPFIX R VARIO PZ3	버전	
주문 번호	2912420000	자동머신, 자동 탈피압착 공구	
GTIN (EAN)	4099986535992		
수량	1 ST		

액세서리 / 교체 부품



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

유형	FESA CF L/LS V2	버전	
주문 번호	1454790000	자동머신, 교체 부품	
GTIN (EAN)	4050118260779		
수량	1 ST		