

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 각 전선의 길이에 맞게 자동 절단하는 용도
- 정밀한 서보 DC 드라이브 사용에 따른 높은 반복작업의 정확성
- IBM 호환 PC를 통해 자동 컷터를 제어하기 위한 인터페이스

일반 주문 데이터

버전	Cutting machine
주문 번호	2580010000
유형	CUTFIX 8 INTERFACE
GTIN (EAN)	4050118605839
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2025-01-06T00:00:00+01:00
대체용 제품	CUTFIX PRO

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	360 mm	길이 (인치)	14.1732 inch
높이	470 mm	높이 (인치)	18.5039 inch
너비	380 mm	폭 (인치)	14.9606 inch
순중량	20809 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

자동 절단

길이 보정	부품에 맞게 mm 단위 슬립 보정을 프로그래밍할 수 있습니다.	양 사전 선택, 최대	조절식 부품 수량 코드
드라이브	전기	보관	최대 2,000개의 절단 작업
키보드	터치식 디스플레이	공급 속도, 최대	1.5 m/s
표시기 디스플레이	LCD 디스플레이	길이 사전 선택, 최대	999999 mm
길이 사전 선택, 최소	2 mm	인터페이스	USB 1.1, USB 2.0
소프트웨어	IBM 호환 PC와의 데이터 교환용, CAE 데이터 판독을 위한 일체형 인터페이스	구경(최대 직경)	8 mm 외경
전기 결선	100 - 240 V / 50 Hz / 240 VA	연질/경질 개별 컨덕터	최대 10 mm ² / 최대 2.5 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



- 각 전선의 길이에 맞게 자동 절단하는 용도
- 정밀한 서보 DC 드라이브 사용에 따른 높은 반복작업의 정확성
- IBM 호환 PC를 통해 자동 컷터를 제어하기 위한 인터페이스

일반 주문 데이터

유형	AIMESA V CUTFIX	버전	
주문 번호	9054740000	액세서리, 교체 부품	
GTIN (EAN)	4032248 1045 12		
수량	1 ST		