#### HDC HP550 ABGR CR 1P M25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



보호 하우징은 내해수성 알루미늄 재질을 압력 주조해 제작했습니다.

내수 및 방진은 물론 특히 높은 내충격성에 대한 높은 기준은 이 하우징 시리즈의 특징입니다.

정교한 2중 표면 코팅은 오랜 내구성을 보장합니다. 모든 스크류, 크림프 접점 및 기타 외부 액세서리 부품들은 내부식성 스테인리스 스틸로 제작했습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	, 설치 사이즈: 550
주문 번호	<u>2599930000</u>
유형	HDC HP550 ABGR CR 1P M25
GTIN (EAN)	4064675071235
수량	1 items



#### HDC HP550 ABGR CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

_	o	ı
5	ĭ	_

승인



ROHS 준수

## 치수 및 중량

깊이	59.8 mm	깊이 (인치)	2.3543 inch
높이	89.9 mm	<u></u> 높이 (인치)	3.5394 inch
너비	80.95 mm	 폭 (인치)	3.187 inch
순중량	315 g		

### 환경 제품 규정 준수

Dalic 조스 샤테	<b>太</b> 人
RoHS 준수 상태	<b>正</b> 十
DE A CLU CV/LIC	0.1+0/ 0144010/410 019
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 일반 데이터

하우징 디자인	후면 패널 하우징	설치 사이즈	550
UL 94 가연성 등급	V-O	 컬러 코드	검정
표면 마감	파우더 코딩	 할로겐 불포함	false
BG	550	보호 등급	IP68, 삽입됨 상태

#### 치수

너비	80.95 mm

#### 일반 데이터

컬러 코드	검정	표면 마감	파우더 코딩

#### 중요 참고 사항

제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할
	수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당
	사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.

#### 분류

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

카탈로그 상태 / 도면 2







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



