데이터 시트

PRINTJET CONNECT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





PrintJet CONNECT는 성능이 입증된 바이드뮬러 PrintJet 시리즈를 한 단계 더 발전시킨 제품입니다. 현대 산업용 수요와 패널 빌딩에 중점을 두고 최고 수준의 공정 및 비용 효율성과 지능형 네트워킹, 완전한 데이터 일관성을 하나로 결합했습니다. 예를 들어, 고객은 마킹 공정에서 기존 데이터를 직접 사용해 작업 효율을 높이고 오류 발생률은 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| 버전 | 마킹 시스템, 잉크젯 기술, 1200 DPI, Multicard, MetalliCard |
|------------|---|
| 주문 번호 | <u>2715590000</u> |
| 유형 | PRINTJET CONNECT |
| GTIN (EAN) | 4064675016922 |
| 수량 | 1 items |

PRINTJET CONNECT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| \sim | О | ı |
|--------|---|---|
| ᅙ | L | |

승인





ROHS 준수

치수 및 중량

| 깊이 | 930 mm | 깊이 (인치) | 36.6141 inch |
|-----|---------|---------|--------------|
| 높이 | 454 mm | 높이 (인치) | 17.874 inch |
| 너비 | 590 mm | 폭 (인치) | 23.2283 inch |
| 순중량 | 43693 g | | |

온도

주변 온도 18 ℃...32 ℃

환경 제품 규정 준수

| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
|-----------------------|---|
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6al, 6c, 7a, 7cl, 34 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7 |
| SCIP | 1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10 |

라벨링 시스템

| 마터 유형 | Multicard, MetalliCard | 연료 공급 시스템 | 잉크 카트리지, CMYK |
|---------|---|------------|---|
| 인쇄 방법 | 잉크젯 기술 | 인터페이스 | USB, LAN, Wi-Fi |
| 소프트웨어 | M-Print® PRO | 공급 전압 | 230 V AC/16 A, 115 V AC / 20 A |
| 운영 체제 | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | 프린터 드라이버 | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| 인쇄 속도 | 인쇄 품질에 따라 다름 | 인쇄 해상도, 최대 | 1200 DPI |
| 인도 시 포함 | PrintJet CONNECT, 전원 케이블, USB 케이블, W- LAN stick, 1 유닛 DEK 5/5, 2 x PrintJet Cleaner 티슈, M-Print® PRO를 포함한 DVD, 빠른 시작 가이드, 사용자 매뉴얼 D/EN, 다른 23개 언어는 PDF로 DVD에 저장, 먼지 커버, CMYK 잉크 카트리지 1세트 | | |

분류

| ETIM 6.0 | EC000610 | ETIM 7.0 | EC000610 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000610 | ETIM 9.0 | EC000610 |
| ETIM 10.0 | EC000610 | ECLASS 9.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 9.1 | 24-32-11-02 | ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 14.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 15.0 | 24-32-11-90 | | |

카탈로그 상태 / 도면 2



PRINTJET CONNECT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



PrintJet CONNECT



PrintJet CONNECT용 액세서리 및 소모품

일반 주문 데이터

| 2010 | -11 - 1 - 1 | |
|-------------------|----------------------|----|
| 유형 | PJ CON CLEANING UNIT | 버전 |
| 주문 번호 | <u>2715700000</u> | |
| GTIN (EAN) | 4064675042099 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PJ CON FLUID SET | 버전 |
| 주문 번호 | <u>2715650000</u> | |
| GTIN (EAN) | 4064675036036 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PJ CON INK C | 버전 |
| 주문 번호 | 2715610000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675041573 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PJ CON INK K | 버전 |
| 주문 번호 | 2715640000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675041887 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PJ CON INK M | 버전 |
| 주문 번호 | 2715620000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675042044 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PJ CON INK Y | 버전 |
| 주문 번호 | 2715630000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675041580 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PJ CON INK SET | 버전 |
| 주문 번호 | 2715600000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675041566 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PJ CON SERVICE FLAP | 버전 |
| 주문 번호 | <u>2715690000</u> | |
| GTIN (EAN) | 4064675042082 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PJ CON TEXTILE COVER | 버전 |
| 주문 번호 | 2715670000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675042068 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PJ CON WASTE PAD | 버전 |
| 주문 번호 | 2715660000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675042051 | |
| 수량 | 1 ST | |
| | | |

PRINTJET CONNECT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형 PJ CON WIFI STICK 주문 번호 2715680000

2715680000 6955690002749

수량 1 ST

GTIN (EAN)

버전

M-Print® PRO



마커 및 라벨용 M-Print® PRO 인쇄 및 주문 소프트웨어® 는 바이드뮬러 라벨과 마커를 인쇄하고 주문할 수 있는 전문 Windows® 기반 솔루션입니다. . 이 소프트웨어를통해 전기 장비의 식별 과정을 최적화할 수 있습니다. 마킹 재료를 쉽고 전문적이며 빠르게 설계 및 주문할 수 있으며, 텍스트, 프레임, 라인, 그래픽, 바코드, 일련 번호, 사진을 사용할 수 있습니다.

- 이미지, 웹사이트 링크 및 제품 데이터 시트를 포함한 모든 라벨 및 마커용 통합 제품 카탈로그
- 마커 및 라벨을 필요한 레벨 수로 디자인 가능
- 개별 텍스트 문자의 맞춤형 형식(RTF)
- 텍스트 및 그 형식을 복사하여 붙여넣기
- UNICODE를 지원하는 20개 언어로 제공
- 라벨 및 스프레드시트 또는 Microsoft Excel에서 직접 데이터 입력
- 등급, 숫자 및 영숫자 카운터 및 시퀀스 생성
- 다양한 이미지 형식(*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- 전기 엔지니어링에 사용되는 기호가 포함된 이미지 라이브러리
- 제품-프린터 배정 옵션, 예:. PrintJet용 ESG 9/20, 열전사 프린터용 MultiMark
- 인터넷을 통한 온라인 업데이트 서비스
- WMC(Weidmueller Configurator) 인터페이스
- 고객 자신의 가져오기 스크립트 생성을 위한 여러 파일 형식(*.txt, *.csv, *.xml, etc.)의 가져오기 마법사
- CAE 시스템에서 데이터 전송
- 영구 인쇄 미리보기: 디자인 단계, WYSIWYG 편집 단계에서도 인쇄물의 모습을 확인하십시오.
- 지원 출력 장치: 바이드뮬러 프린터 전 제품(예: PrintJet CONNECT, THM MultiMark 등) 및 Microsoft Windows® 드라이버를 사용하는 일반 프린터
- 출력 기기의 빠르고 최적의 적응
- 마커 및 라벨의 다중 구성

일반 주문 데이터

유형 M-PRINT PRO 버전 주문 번호 1905490000 마킹용 소프트웨어, 산프트웨어, Windows 10, Windows 11, 프린터 GTIN (EAN) 4032248526291 소프트웨어 수량 1 ST

작성 날짜 17.11.2025 07:58:11 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4