HDC 06B TSS 1M25 WMP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





플라스틱 소재 플랜지 탑재 하우징 제품에는 케이블 글랜드와 스크류 인터락 장치가 내장되어 있습니다. 패널 벽에 직접 씰링되며 따라서 부착 하우징 없이 사용 가능합니다. 하우징은 놀랍도록 가볍고, 오염 물질, 수분 및 진동에 대해 최적의 보호 성능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP66, IP67, 삽입됨 상태, 측면 케이블 인입, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: M 25
주문 번호	<u>2716750000</u>
유형	HDC 06B TSS 1M25 WMP
GTIN (EAN)	4050118803624
수량	1 items

카탈로그 상태 / 도면 1



HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
승인	CT 1 %		
	c Tu us		
ROHS	<u></u> 준수		
UL File Number Search	 UL 웹사이트		
인증 번호(cURus)	E223801		
- 이 지다			
치수 및 중량			
- 0	00	노이 (이 원)	2 7705 :
<u>높이</u> 순중량	96 mm 123 g	높이 (인치)	3.7795 inch
	123 g		
온도			
	·		
주변 온도	-40 °C100 °C		
환경 제품 규정 준수			'
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없		
버전			
케이블 글랜드 수	1	케이블 엔트리 사이즈	M 25
상단부/하단부/리드	상부	조임 토크	3 Nm
측면 케이블 인입 수 잠금 시스템 디자인	1 스크류	하우징 디자인 설치 사이즈	측면 케이블 인입 3
케이블 인입	으크뉴 케이블 글랜드 포함	설치 사이스 실링	NBR
<u>게이글 단법</u> 컬러(RAL)	RAL 9011	BG	3
ModuPlug®에 적합함	예	_ =	
	'		'
일반 데이터			
T01 = 7	2.11		
조임 토크	3 Nm	<u>UL 94 가연성 등급</u> 보호 등급	V-0
하우징 기본 재질 EMC 하우징	PA 아니요	모오 등급 잠금 요소의 재질	IP66, IP67, 삽입됨 상태 스테인레스 스틸, 녹방지
	01-1-II		
케이블 글랜드 WMP			
케이블 직경, 최소	9 mm	케이블 직경, 최대	17 mm
AF 사이즈	26 mm	케이블 엔트리 사이즈	M 25
크기			
케이블 인입	케이블 글랜드 포함	하우징 B의 높이	96 mm
н =	1		1
분류			1
ETIM O O	F0000107	ETIMA 7.0	F0000107
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000437 EC000437	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437 27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

작성 날짜 28.11.2025 11:18:24 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면





HDC 06B TSS 1M25 WMP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 브래킷



플라스틱 소재 플랜지 탑재 하우징 제품에는 케이블 글랜드와 스크류 인터락 장치가 내장되어 있습니다. 패널 벽에 직접 씰링되며 따라서 부착 하우징 없이 사용 가능합니다. 하우징은 놀랍도록 가볍고, 오염 물질, 수분 및 진동에 대해 최적의 보호 성능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC AF SET WM	버전
주문 번호	2716800000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급:
GTIN (EAN)	4050118803679	
수량	1 ST	
유형		
규영	HDC AF WM	버전
유영 주문 번호	2716790000	버전 HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급:

카탈로그 상태 / 도면 4