


HDC MHE 6 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	신호 모듈, 500 V, 16 A, 극 수: 6, 역추에이터 탑재 PUSH IN, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">2748430000</a>
유형	HDC MHE 6 FP
GTIN (EAN)	4050118890860
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E310075

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	39 mm	높이 (인치)	1.5354 inch
너비	34.1 mm	폭 (인치)	1.3425 inch
순중량	17 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PE 결선 데이터

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	----------------------

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	탈피 길이, 정격 결선	10 mm
결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20
전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>

일반 데이터

극 수	6	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	암형(Female)
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	폴리카보네이트	시리즈	ModuPlug
정격 전압(DIN EN 61984)	500 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	6 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	16 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	1

분류


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

도면


제품 이미지



도면



표준



단순함  
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">1428920000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">1428940000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">1428960000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">1428980000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	<a href="#">1429010000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">1429030000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">1429050000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">1429070000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	

## HDC MHE 6 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 긴 안내 핀 포함




단순함  
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736990000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118823042	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">2736970000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118823035	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2737040000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118823097	
수량	1 ST	

### 짧은 안내 핀 포함



단순함  
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">2736940000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118823004	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">2736950000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118823011	
수량	1 ST	

## HDC MHE 6 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 긴 안내 핀 포함




단순함  
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전	
주문 번호	<a href="#">2737020000</a>	프레임	
GTIN (EAN)	4050118823073		
수량	1 ST		

#### 짧은 안내 핀 포함




단순함  
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전	
주문 번호	<a href="#">2736930000</a>	프레임	
GTIN (EAN)	4050118822298		
수량	1 ST		

#### 긴 안내 핀 포함



단순함  
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B AD	버전	
주문 번호	<a href="#">2737010000</a>	프레임	
GTIN (EAN)	4050118823066		
수량	1 ST		

## HDC MHE 6 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 짧은 안내 핀 포함




단순함  
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">2736890000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118822250	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2736960000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118823028	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736910000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118822274	
수량	1 ST	

### 긴 안내 핀 포함



단순함  
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">2737030000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118823080	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">2737000000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118823059	
수량	1 ST	


## HDC MHE 6 FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 짧은 안내 핀 포함




단순함  
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">2736900000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118822267	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">2736920000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118822281	
수량	1 ST	

### 긴 안내 핀 포함



단순함  
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">2736980000</a>	프레임
GTIN (EAN)	4050118822908	
수량	1 ST	

### 대응물

#### 전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MHE 6 MC	버전
주문 번호	<a href="#">1429360000</a>	신호 모듈, 500 V, 16 A, 극 수: 6, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인
GTIN (EAN)	4050118233605	슬롯 개수: 1
수량	1 ST	
유형	HDC MHE 6 MP	버전
주문 번호	<a href="#">2748420000</a>	신호 모듈, 500 V, 16 A, 극 수: 6, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 수형,
GTIN (EAN)	4050118890785	필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
수량	1 ST	