



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	신호 모듈, 160 V, 10 A, 극 수: 17, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	2748480000
유형	HDC MHD 17 MC
GTIN (EAN)	4050118890778
수량	5 items

HDC MHD 17 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E92202
인증 번호(cURus)	E310075

치수 및 중량

길이	34 mm	길이 (인치)	1.3386 inch
높이	34 mm	높이 (인치)	1.3386 inch
너비	14.5 mm	폭 (인치)	0.5709 inch
순중량	8.8 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PE 결선 데이터

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	-------------------

버전

탈피 길이, 정격 결선	8 mm	결선 유형	크림프 결선
전선 굵기, 최대	2.5 mm ²	전선 굵기, 최소	0.14 mm ²

일반 데이터

극 수	17	UL 94 가연성 등급	V-0
절연재	PC	플러그 주기	≥ 500
유형	수형	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	160 V
UL/CSA에 따른 정격 전압	160 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	2.5 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	10 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	1

분류




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHD 17 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC MHD 17 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

크림프 접점 HD



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	버전
주문 번호	1601750000	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기,
GTIN (EAN)	4008190134280	최대: 1, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	버전
주문 번호	1651520000	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기,
GTIN (EAN)	4008190400194	최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.5AG	버전
주문 번호	1651530000	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기,
GTIN (EAN)	4008190400200	최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM1.5AG	버전
주문 번호	1651550000	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기,
GTIN (EAN)	4008190400224	최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM2.5AG	버전
주문 번호	1651560000	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기,
GTIN (EAN)	4008190400231	최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	버전
주문 번호	1651620000	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기,
GTIN (EAN)	4008190400293	최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.5AU	버전
주문 번호	1651630000	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기,
GTIN (EAN)	4008190400309	최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	버전
주문 번호	1651640000	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기,
GTIN (EAN)	4008190400316	최대: 1, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM1.5AU	버전
주문 번호	1651650000	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기,
GTIN (EAN)	4008190400323	최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM2.5AU	버전
주문 번호	1651660000	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기,
GTIN (EAN)	4008190400330	최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	


HDC MHD 17 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

표준



일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	


HDC MHD 17 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리


긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 10B AC	버전
주문 번호	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 6B AB	버전
주문 번호	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 24B FA	버전
주문 번호	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
수량	1 ST	

짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B DA	버전
주문 번호	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B AF	버전
주문 번호	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
수량	1 ST	


HDC MHD 17 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리


긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전	
주문 번호	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
수량	1 ST		


짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전	
주문 번호	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
수량	1 ST		

긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B AD	버전	
주문 번호	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
수량	1 ST		


HDC MHD 17 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리


짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B AB	버전
주문 번호	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B FA	버전
주문 번호	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B AC	버전
주문 번호	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
수량	1 ST	

긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 24B AF	버전
주문 번호	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 10B CA	버전
주문 번호	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
수량	1 ST	


HDC MHD 17 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B BA	버전	
주문 번호	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
수량	1 ST		

유형	HDC MFGS 10B CA	버전	
주문 번호	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
수량	1 ST		

긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 6B BA	버전	
주문 번호	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
수량	1 ST		

대응물

전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MHD 17 FC	버전	
주문 번호	2748490000	신호 모듈, 160 V, 10 A, 극 수: 17, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1	
GTIN (EAN)	4050118890853		
수량	5 ST		