

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 모듈, 48 V, 1.5 A, 극 수: 4, 크림프 결선, 수형, 필요한 플리그인 슬롯 개수: 1 |
| 주문 번호 | 2748540000 |
| 유형 | HDC MCOAX 4 MC |
| GTIN (EAN) | 4050118890754 |
| 수량 | 5 items |

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(UR) | E92202 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 34 mm | 깊이 (인치) | 1.3386 inch |
| 높이 | 32.6 mm | 높이 (인치) | 1.2835 inch |
| 너비 | 34.2 mm | 폭 (인치) | 1.3465 inch |
| 순중량 | 5.63 g | | |

온도

| | |
|-------|-------------------|
| 한계 온도 | -40 °C ... 125 °C |
|-------|-------------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

PE 결선 데이터

| | |
|----------|-------------------|
| 결선 유형 PE | 모듈 프레임을 통한 스크류 결선 |
|----------|-------------------|

버전

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 14 | 탈피 길이, 정격 결선 | 2.5 mm |
| 결선 유형 | 크림프 결선 | 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 26 |
| 전선 굽기, 최대 | 2.5 mm ² | 전선 굽기, 최소 | 0.14 mm ² |

일반 데이터

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|---------|
| 극 수 | 4 | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 절연 저항 | ≥10 GΩ | 플러그 주기 | ≥ 500 |
| 유형 | 수형 | 서지 전압 범주 | III |
| 오염 심각도 | 3 | 기본 재질 | 폴리카보네이트 |
| 시리즈 | ModuPlug | 정격 전압(DIN EN 61984) | 48 V |
| 정격 임펄스 전압(DIN EN 61984) | 0.8 kV | 정격 전압(DIN EN 61984) | 1.5 A |
| 필요한 플러그인 슬롯 개수 | 1 | | |

분류



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

COAX 크림프 접점



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 유형 | HDC C COAX 50 M | 버전 |
| 주문 번호 | 2748670000 | 수형, 골드, 0.14 - 0 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890662 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | HDC C COAX 75 M | 버전 |
| 주문 번호 | 2748690000 | 수형, 골드 |
| GTIN (EAN) | 4050118890648 | |
| 수량 | 10 ST | |

표준



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형 | HDC MF 6B AB | 버전 |
| 주문 번호 | 1428920000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MF 6B BA | 버전 |
| 주문 번호 | 1428940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MF 10B AC | 버전 |
| 주문 번호 | 1428960000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MF 10B CA | 버전 |
| 주문 번호 | 1428980000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | |
| 수량 | 1 ST | |

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형 | HDC MF 16B AD | 버전 |
| 주문 번호 | 1429010000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MF 16B DA | 버전 |
| 주문 번호 | 1429030000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MF 24B AF | 버전 |
| 주문 번호 | 1429050000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MF 24B FA | 버전 |
| 주문 번호 | 1429070000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | |
| 수량 | 1 ST | |

긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형 | HDC MFGL 10B AC | 버전 |
| 주문 번호 | 2736990000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MFGL 6B AB | 버전 |
| 주문 번호 | 2736970000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MFGL 24B FA | 버전 |
| 주문 번호 | 2737040000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | |
| 수량 | 1 ST | |


HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com


짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형 | HDC MFGS 16B DA | 버전 |
| 주문 번호 | 2736940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MFGS 24B AF | 버전 |
| 주문 번호 | 2736950000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | |
| 수량 | 1 ST | |


긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형 | HDC MFGL 16B DA | 버전 |
| 주문 번호 | 2737020000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | |
| 수량 | 1 ST | |

짧은 안내 핀 포함



HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형 | HDC MFGS 16B AD | 버전 |
| 주문 번호 | 2736930000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822298 | |
| 수량 | 1 ST | |

긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형 | HDC MFGL 16B AD | 버전 |
| 주문 번호 | 2737010000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | |
| 수량 | 1 ST | |

짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형 | HDC MFGS 6B AB | 버전 |
| 주문 번호 | 2736890000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MFGS 24B FA | 버전 |
| 주문 번호 | 2736960000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MFGS 10B AC | 버전 |
| 주문 번호 | 2736910000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | |
| 수량 | 1 ST | |


HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형 | HDC MFGL 24B AF | 버전 |
| 주문 번호 | 2737030000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MFGL 10B CA | 버전 |
| 주문 번호 | 2737000000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | |
| 수량 | 1 ST | |

짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 유형 | HDC MFGS 6B BA | 버전 |
| 주문 번호 | 2736900000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HDC MFGS 10B CA | 버전 |
| 주문 번호 | 2736920000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | |
| 수량 | 1 ST | |

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형 HDC MFGL 6B BA

버전

주문 번호 [2736980000](#)

Frame

GTIN (EAN) 4050118822908

수량 1 ST

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

대응물

www.weidmueller.com

전기 모듈



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | HDC MCOAX 4 FC | 버전 |
| 주문 번호 | 2748550000 | 모듈, 48 V, 1.5 A, 극 수: 4, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 |
| GTIN (EAN) | 4050118890747 | 슬롯 개수: 1 |
| 수량 | 5 ST | |