

HDC MEMC 2 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	데이터 모듈, 50 V, 10 A, 극 수: 2, 크립프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 2
주문 번호	2748560000
유형	HDC MEMC 2 MC
GTIN (EAN)	4050118890730
수량	2 items

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E92202

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	34 mm	높이 (인치)	1.3386 inch
너비	34.2 mm	폭 (인치)	1.3465 inch
순중량	7.1 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PE 결선 데이터

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	-------------------

버전

결선 유형	크림프 결선	전선 굽기, 최대	2.5 mm ²
전선 굽기, 최소	0.14 mm ²		

일반 데이터

극 수	2	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	수형
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	폴리카보네이트	시리즈	ModuPlug
정격 전압(DIN EN 61984)	50 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	0.8 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	10 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	2

분류


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

전기 모듈



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS HD 1 M	버전
주문 번호	2748630000	데이터 사용, 50 V, 10 A, 극 수: 1, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인
GTIN (EAN)	4050118890693	슬롯 개수: 0
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS HD 4 M	버전
주문 번호	2748590000	데이터 사용, 50 V, 10 A, 극 수: 4, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인
GTIN (EAN)	4050118890723	슬롯 개수: 0
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS HE 1 M	버전
주문 번호	2748610000	데이터 사용, 50 V, 16 A, 극 수: 1, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인
GTIN (EAN)	4050118890822	슬롯 개수: 0
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS HS 8 M	버전
주문 번호	2748650000	데이터 사용, 50 V, 5 A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인
GTIN (EAN)	4050118890716	슬롯 개수: 0
수량	1 ST	

실드 플레이트 MEMC



RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MEMC ADP	버전
주문 번호	2748740000	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
수량	1 ST	


HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com


표준



일반 주문 데이터

유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	

짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B DA	버전
주문 번호	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 16B AD	버전
주문 번호	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
수량	1 ST	


HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

표준



일반 주문 데이터

유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

대응물
www.weidmueller.com
전기 모듈**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MEMC 2 FC	버전
주문 번호	2748570000	데이터 모듈, 50 V, 10 A, 극 수: 2, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한
GTIN (EAN)	4050118890587	플러그인 슬롯 개수: 2
수량	2 ST	