

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	데이터 사용, 50 V, 5 A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0
주문 번호	2748650000
유형	HDC MBUS HS 8 M
GTIN (EAN)	4050118890716
수량	1 items

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	46.2 mm	길이 (인치)	1.8189 inch
높이	16.7 mm	높이 (인치)	0.6575 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	27.28 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

PE 결선 데이터

결선 유형 PE 모듈 프레임을 통한 스크류 결선

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 20	결선 유형	크림프 결선
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 28	전선 굵기, 최대	0.52 mm ²
전선 굵기, 최소	0.09 mm ²		


일반 데이터

극 수	8	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	수형
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	폴리카보네이트	시리즈	ModuPlug
정격 전압(DIN EN 61984)	50 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	0.8 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	5 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	0

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

도면



HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

전기 모듈




연질
 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MEMC 2 MC	버전	
주문 번호	2748560000	데이터 모듈, 50 V, 10 A, 극 수: 2, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인	
GTIN (EAN)	4050118890730	슬롯 개수: 2	
수량	2 ST		

실드 플레이트 MEMC



RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MEMC ADP	버전	
주문 번호	2748740000	Shield bus	
GTIN (EAN)	4050118890624		
수량	1 ST		

D-SUB 크림프 접점



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	버전	
주문 번호	2748710000	수형, 골드, 0.08 - 0.12 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118890556		
수량	100 ST		

액세서리

유형	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	버전
주문 번호	2748700000	수형, 골드, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890709	
수량	100 ST	

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS HS 8 F	버전	
주문 번호	2748640000	데이터 사용, 50 V, 5 A, 극 수: 8, 크립프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0	
GTIN (EAN)	4050118890686		
수량	1 ST		