

HDC C COAX 75 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	암형(Female), 골드
주문 번호	2748680000
유형	HDC C COAX 75 F
GTIN (EAN)	4050118890655
수량	10 items

HDC C COAX 75 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	23 mm	길이 (인치)	0.9055 inch
순중량	2.11 g		

온도

한계 온도 -55 °C ... 135 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	4.8 mm	탈피 길이, 정격 결선	2.5 mm
결선 유형	용접 결선	버전 인서트	COAX
컬러 코드	골드	표면 마감	골드
플러그 주기	≥ 500	유형	암형(Female)
기본 재질	구리 합금	생산 방법	회전됨

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C COAX 75 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

전기 모듈



연질
 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MCOAX 4 FC	버전	
주문 번호	2748550000	모듈, 48 V, 1.5 A, 극 수: 4, 크립프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인	
GTIN (EAN)	4050118890747	슬롯 개수: 1	
수량	5 ST		

CTX / HTG / HTX



동축 커넥터용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	HTX 188	버전	
주문 번호	9011990000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 육각형 압착	
GTIN (EAN)	4008190026066		
수량	1 ST		