

SD SET S2.0-5.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



바이드물러의 범용 SoftFinish 스크류드라이버, 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 크롬 매팅 마감.

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버 세트
주문 번호	2749220000
유형	SD SET S2.0-5.5
GTIN (EAN)	4050118895513
수량	1 items
패키징	판지 상자

SD SET S2.0-5.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	292 mm	폭 (인치)	11.496 inch
순중량	349 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	십자 스크류드라이버 세트
-------	---------------

스크류 공구

번호	6	형태	슬롯
----	---	----	----

분류

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		

액세서리

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDS 0.4X2.0X60	버전
주문 번호	2749260000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2 mm, 블레이드 길이: 60 mm,
GTIN (EAN)	4050118895537	블레이드 두께(A): 0.4 mm
수량	1 ST	
유형	SDS 0.4X2.5X75	버전
주문 번호	2749320000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2.5 mm, 블레이드 길이: 75 mm,
GTIN (EAN)	4050118895544	블레이드 두께(A): 0.4 mm
수량	1 ST	
유형	SDS 0.5X3.0X80	버전
주문 번호	2749330000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3 mm, 블레이드 길이: 80 mm,
GTIN (EAN)	4050118895551	블레이드 두께(A): 0.5 mm
수량	1 ST	
유형	SDS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	2749340000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118895568	블레이드 두께(A): 0.6 mm
수량	1 ST	
유형	SDS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	2749360000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 4 mm, 블레이드 길이: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118895582	블레이드 두께(A): 0.8 mm
수량	1 ST	
유형	SDS 1.0X5.5X150	버전
주문 번호	2749380000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 5.5 mm, 블레이드 길이: 150 mm,
GTIN (EAN)	4050118895605	블레이드 두께(A): 1 mm
수량	1 ST	