



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차펴 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
주문 번호	<u>2710590000</u>
유형	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
수량	640 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
<u>너비</u> 순중량	3.1 mm 0.17 g	폭 (인치)	0.122 inch
온도	, v		
한계 온도	-40 °C 125 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터			
버전	ModuPlug MHE 4X 모듈용	기본 재질	PA 66, POM
일반 데이터			
인쇄 방향 너비 작동 온도 범위, 최대 컬러 코드 인쇄 문자	수평 3.1 mm 125 ℃ 흰색 블랭크	버전 UL 94 가연성 등급 작동 온도 범위, 최소 기본 재질 호환 가능 프린터	ModuPlug MHE 4X 모듈용 V-2, HB -40 °C PA 66, POM MCP BASIC 2, MCP PLUS
는 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	207	그는 기용 그런데 	2
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000761 EC000761 EC000761 27-14-11-37	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000761 EC000761 27-14-11-37 27-14-11-37
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-28-11-01 27-28-11-01 27-28-11-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-01 27-28-11-01

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MHE 4X FP	버전
주문 번호	<u>2636060000</u>	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형
GTIN (EAN)	4050118692808	(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
수량	1 ST	
유형	HDC MHE 4X MP	버전
주문 번호	2636070000	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 수형
GTIN (EAN)	4050118692815	(Male), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
수량	1 ST	
유형	HDC MHE 4X2 FP	버전
유형 주문 번호	HDC MHE 4X2 FP 2636080000	버전 신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형
		· <del>-</del>
주문 번호	2636080000	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형
주문 번호 GTIN (EAN)	2636080000 4050118692822	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	2636080000 4050118692822 1 ST	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	2636080000 4050118692822 1 ST HDC MHE 4X2 MP	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5 버전
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형 주문 번호	2636080000 4050118692822 1 ST HDC MHE 4X2 MP 2636090000	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5  버전 신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 수형

4 카탈로그 상태 / 도면