


## HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버  
플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한  
시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

## 일반 주문 데이터

버전	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
주문 번호	<a href="#">2710590000</a>
유형	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
수량	640 items

## HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

너비	3.1 mm	폭 (인치)	0.122 inch
순중량	0.17 g		

## 온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

버전	ModuPlug MHE 4X 모듈용	기본 재질	PA 66, POM
----	---------------------	-------	------------

## 일반 데이터

인쇄 방향	수평	버전	ModuPlug MHE 4X 모듈용
너비	3.1 mm	UL 94 가연성 등급	V-2, HB
작동 온도 범위, 최대	125 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	흰색	기본 재질	PA 66, POM
인쇄 문자	블랭크	호환 가능 프린터	<a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>

## 분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**HDC MMARK 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 전기 모듈



## 연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC MHE 4X FP	버전
주문 번호	<a href="#">2636060000</a>	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692808	
수량	1 ST	
유형	HDC MHE 4X MP	버전
주문 번호	<a href="#">2636070000</a>	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 수형 (Male), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692815	
수량	1 ST	
유형	HDC MHE 4X2 FP	버전
주문 번호	<a href="#">2636080000</a>	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692822	
수량	1 ST	
유형	HDC MHE 4X2 MP	버전
주문 번호	<a href="#">2636090000</a>	신호 모듈, 250 V, 16 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 수형 (Male), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692839	
수량	1 ST	