

**HDC 16B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



플라스틱 소재 플랜지 탑재 하우징 제품에는 케이블  
 글랜드와 스크류 인터락 장치가 내장되어 있습니다.  
 패널 벽에 직접 씰링되며 따라서 부착 하우징 없이 사용  
 가능합니다. 하우징은 놀랍도록 가볍고, 오염 물질, 수분 및  
 진동에 대해 최적의 보호 성능을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP66, IP67, 삽입됨 상태, 상단 케이블 인입, 스크류,, 케이블 엔트리 사이즈: M 40
주문 번호	<a href="#">2716730000</a>
유형	HDC 16B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803600
수량	1 items

**HDC 16B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E223801

**치수 및 중량**

높이	140 mm	높이 (인치)	5.5118 inch
순중량	170 g		

**온도**

주변 온도	-40 °C...100 °C
-------	-----------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**버전**

케이블 글랜드 수	1	케이블 엔트리 사이즈	M 40
상단부/하단부/리드	상부	커버	커버 미포함
조임 토크	3 Nm	상단 케이블 인입 수	1
측면 케이블 인입 수	1	하우징 디자인	상단 케이블 인입
잠금 시스템 디자인	스크류	설치 사이즈	6
케이블 인입	케이블 글랜드 포함	실링	NBR
컬러(RAL)	RAL 9011	BG	6
ModuPlug®에 적합함	예		

**일반 데이터**

조임 토크	3 Nm	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	PA	보호 등급	IP66, IP67, 삽입됨 상태
EMC 하우징	아니요	잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸

**케이블 글랜드 WMP**

케이블 직경, 최소	19 mm	케이블 직경, 최대	28 mm
AF 사이즈	36 mm	케이블 엔트리 사이즈	M 40

**크기**

케이블 인입	케이블 글랜드 포함	하우징 B의 높이	140 mm
--------	------------	-----------	--------

**분류**



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16B TOS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 도면



**HDC 16B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****장착 브래킷**

플라스틱 소재 플랜지 탑재 하우징 제품에는 케이블  
 글랜드와 스크류 인터락 장치가 내장되어 있습니다.  
 패널 벽에 직접 씰링되며 따라서 부착 하우징 없이 사용  
 가능합니다. 하우징은 놀랍도록 가볍고, 오염 물질, 수분 및  
 진동에 대해 최적의 보호 성능을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC AF SET WM	버전
주문 번호	<a href="#">2716800000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급:
GTIN (EAN)	4050118803679	
수량	1 ST	
유형	HDC AF WM	버전
주문 번호	<a href="#">2716790000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급:
GTIN (EAN)	4050118803662	
수량	20 ST	