

## HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



플라스틱 소재 플랜지 탑재 하우징 제품에는 케이블  
글랜드와 스크류 인터락 장치가 내장되어 있습니다.  
패널 벽에 직접 씰링되며 따라서 부착 하우징 없이 사용  
가능합니다. 하우징은 놀랍도록 가볍고, 오염 물질, 수분 및  
진동에 대해 최적의 보호 성능을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP66, IP67, 삽입됨 상태, 측면 케이블 인입, 스크류, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
주문 번호	<a href="#">2716760000</a>
유형	HDC 10B TSS 1M32 WMP
GTIN (EAN)	4050118803631
수량	1 items

## HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E223801

## 치수 및 중량

높이	97 mm	높이 (인치)	3.8189 inch
순중량	149 g		

## 온도

주변 온도	-40 °C...100 °C
-------	-----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 버전

케이블 글랜드 수	1	케이블 엔트리 사이즈	M 32
상단부/하단부/리드	상부	커버	커버 미포함
조임 토크	3 Nm	측면 케이블 인입 수	1
하우징 디자인	측면 케이블 인입	잠금 시스템 디자인	스크류
설치 사이즈	4	케이블 인입	케이블 글랜드 포함
실링	NBR	컬러(RAL)	RAL 9011
BG	4	ModuPlug®에 적합함	예

## 일반 데이터

조임 토크	3 Nm	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	PA	보호 등급	IP66, IP67, 삽입됨 상태
EMC 하우징	아니요	잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸

## 케이블 글랜드 WMP

케이블 직경, 최소	11 mm	케이블 직경, 최대	21 mm
AF 사이즈	30 mm	케이블 엔트리 사이즈	M 32

## 크기

케이블 인입	케이블 글랜드 포함	하우징 B의 높이	97 mm
--------	------------	-----------	-------

## 분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



## HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



## HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 장착 브래킷



플라스틱 소재 플랜지 탑재 하우징 제품에는 케이블  
글랜드와 스크류 인터락 장치가 내장되어 있습니다.  
패널 벽에 직접 씰링 되며 따라서 부착 하우징 없이 사용  
가능합니다. 하우징은 놀랍도록 가볍고, 오염 물질, 수분 및  
진동에 대해 최적의 보호 성능을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC AF SET WM	버전
주문 번호	<a href="#">2716800000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급:
GTIN (EAN)	4050118803679	
수량	1 ST	
유형	HDC AF WM	버전
주문 번호	<a href="#">2716790000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급:
GTIN (EAN)	4050118803662	
수량	20 ST	