


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





종합 MultiMark 제품군을 이용해 어느 제어반에나 가장 적합한 구조로 지속 가능한 마킹을 만들 수 있습니다. 그 한 예가 SlimFix 와이어 마커로, 특히 빠른 속도로 인쇄해 부착할 수 있습니다. 동시에, 내진동 및 내충격 기능 면에서 가장 엄격한 요건을 충족합니다. 와이어 마커는 개방형 설계를 적용해 배선 공정 전이나 후에 신속하고 간편하게 설치할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 3.3 mm, 24 x		
	5.4 mm, 노란색		
주문 번호	<u>2719200000</u>		
유형	SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE		
GTIN (EAN)	4050118888232		
수량	700 items		

카탈로그 상태 / 도면 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ROHS	준수		
치수 및 중량	,		
높이	24 mm	높이 (인치)	0.9449 inch
너비	5.4 mm	폭 (인치)	0.2126 inch
순중량	0.3 g		
환경 제품 규정 준수			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	조스 에이 티즈펜		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
EACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없	건음 	
일반 데이터			,
기계 버트를	스런 미 스피	이세요	74 O KE
인쇄 방향	수평 및 수직	인쇄 유형	검은색
^{버전} JL 94 가연성 등급	스냅인 풋 포함	<u>너비</u>	5.4 mm
/L 94 /1인성 등급 작동 온도 범위, 최소	V-2 -50 °C	 작동 온도 범위, 최대 컬러 코드	90 °C 노란색
48 근도 담위, 죄오 알로겐	-50 C 아니요	<u>열더 꼬프</u> 기본 재질	프단색 PC-ABS, TPU
르노센 닌쇄 문자	 없는	<u>기단 세월</u> 라벨링 필드의 크기	3.7 x 21.5 mr
고페 군시 호환 가능 프린터	THM MULTIMARK	<u>덕 교장 코</u> 프크 <u>크기</u> 롤당 수	700
건덕터 및 케이블 마커			,
	<u> </u>		
할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	2.5 mm ²
전선 굵기, 최소	1.5 mm²	컨덕터 O.D., 최대	3.3 mm
컨덕터 O.D., 최소	2.5 mm	 컨덕터 O.D.	2.5 - 3.3 mm
열선된 와이어의 단면적	1.5 - 2.5 mm ²		
 루류			
			E00045
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-28-11-02 27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM-TB 25/360 SW 주문 번호 2005090000

4050118390216

GTIN (EAN)

수량

버전 Ink ribbon

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK ROLLER SFM 3 버전 주문 번호 2719270000

GTIN (EAN) 4050118849158

수량 1 ST

4 카탈로그 상태 / 도면