

**KCMA-8-500-5A-5VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 1차 전류: 500 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 5 VA, 공차 등급: 1, 스플릿 코어 전류 변압기 |
| 주문 번호      | <a href="#">272810000</a>                                       |
| 유형         | KCMA-8-500-5A-5VA1  |
| GTIN (EAN) | 4050118810714   |
| 수량         | 1 items   |
| 제조업체       | MBS AG  |

**KCMA-8-500-5A-5VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 58 mm  | 깊이 (인치) | 2.2835 inch |
| 높이  | 198 mm | 높이 (인치) | 7.7953 inch |
| 너비  | 155 mm | 폭 (인치)  | 6.1024 inch |
| 순중량 | 1320 g |         |             |

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

|              |           |        |       |
|--------------|-----------|--------|-------|
| 보호 등급        | IP20      | 절연 등급  | E     |
| 열정격 연속 전류 I열 | 1.2 x I공칭 | 공칭 주파수 | 50 Hz |

라이브 컨덕터의 치수

|        |             |          |          |
|--------|-------------|----------|----------|
| 도체의 유형 | 절연 도체 한정    | 라운드형 컨덕터 | 80.00 mm |
| 레일     | 80 x 120 mm | 설치 위치    | 실내용      |

전기적 속성

|       |      |       |         |
|-------|------|-------|---------|
| 공차 등급 | 1    | 2차 전류 | 0...5 A |
| 부하    | 5 VA | 1차 전류 | 500 A   |

절연 조정

|    |            |       |   |
|----|------------|-------|---|
| 표준 | EN 60044/1 | 공차 등급 | 1 |
|----|------------|-------|---|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

KCMA-8-500-5A-5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

