데이터 시트

HDC 16B DMDL 1LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작했습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징 커버하우징 상단부용 커버, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준
주문 번호	<u>2755050000</u>
유형	HDC 16B DMDL 1LB
GTIN (EAN)	4064675000426
수량	1 items

HDC 16B DMDL 1LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	18 mm	높이 (인치)	0.7087 inch
너비	43 mm	 폭 (인치)	1.6929 inch
순중량	132 g		

환경 제품 규정 준수

D-LIC 조스 사네	조스 에이 미조제				
RoHS 준수 상태 REACH SVHC		준수, 예외 미존재			
		Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP		e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f			
화학 내성	물질	아세톤			
	화학 내성	조건부 내성			
	물질	석유 시추			
	화학 내성	내성			
	물질	디젤			
	화학 내성	내성			
	물질	에틸 알코올			
	화학 내성	내성			
	물질	변속기 오일			
	화학 내성	내성			
	물질	유압유			
	화학 내성	내성			
	물질	냉각수			
	화학 내성	내성			
	물질	석유 벤젠			
	화학 내성	내성			
	물질	땀			
	화학 내성	내성			
	물질	프리미엄 휘발유			
	화학 내성	조건부 내성			
	물질	물			
	화학 내성	내성			
	물질	UV			
	화학 내성	불안정			
	물질	오존			
	화학 내성	불안정			

버전

하우징 디자인	하우징 커버하우징 상단부용 커버	잠금 시스템 디자인	엔드 록킹 클램프, 하부
설계	표준	 설치 사이즈	6
 유형	커버	 실링	NBR
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	6

카탈로그 상태 / 도면 2



HDC 16B DMDL 1LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반 데이터			
하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태	EMC 하우징	아니요
분류			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

카탈로그 상태 / 도면 3



HDC 16B DMDL 1LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



