

**HDC MHP 100 FAS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

버전	전원 모듈, 1000 V, 100 A,극 수: 2, 축 스크류 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 2
주문 번호	<a href="#">2748290000</a>
유형	HDC MHP 100 FAS
GTIN (EAN)	4050118891126
수량	2 items

## HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E92202

## 치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	49 mm	높이 (인치)	1.9291 inch
너비	34.2 mm	폭 (인치)	1.3465 inch
순중량	24.95 g		

## 온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	<a href="#">fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a</a>

## 버전

결선 단면구격 AWG, 최대	AWG 2	결선 유형	축 스크류 결선
결선 단면구격 AWG, 최소	AWG 8	전선 굽기, 최대	35 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최소	10 mm <sup>2</sup>		

## 일반 데이터

극 수	2	UL 94 가연성 등급	V-0
절연재	폴리카보네이트	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	100 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	2

## 전원 접점

수용 전선 범위, 전원 접점, 최대	35 mm <sup>2</sup>
수용 전선 범위, 전원 접점, 최소	10 mm <sup>2</sup>
조임 토크, 케이블 직경에 따른 최댓값	컨더터 굽기, 최소 컨더터 단면적, 최대 조임 토크, 최대 컨더터 단면적, 최대 조임 토크, 최대 컨더터 단면적, 최대 조임 토크, 최대 케이블 직경, 최대 탈피 길이
	10 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup> 6 Nm 25 mm <sup>2</sup> 7 Nm 35 mm <sup>2</sup> 8 Nm 9 mm 14.00 mm

**HDC MHP 100 FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**기술 데이터**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

케이블 직경, 최대	11.5 mm
탈피 길이	16.00 mm




**분류**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHP 100 FAS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 표준




## 일반 주문 데이터


유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	

**HDC MHP 100 FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**액세서리**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
수량	1 ST	

**짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
수량	1 ST	

**HDC MHP 100 FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**액세서리****긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 16B DA	버전
----	-----------------	----

주문 번호	<a href="#">2737020000</a>
-------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118823073
------------	---------------

수량	1 ST
----	------


**짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 16B AD	버전
----	-----------------	----

주문 번호	<a href="#">2736930000</a>
-------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118822298
------------	---------------

수량	1 ST
----	------

**긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 16B AD	버전
----	-----------------	----

주문 번호	<a href="#">2737010000</a>
-------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118823066
------------	---------------

수량	1 ST
----	------


**HDC MHP 100 FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
수량	1 ST	

**긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
수량	1 ST	

**HDC MHP 100 FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**액세서리**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">273690000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">273692000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
수량	1 ST	

**긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">273698000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
수량	1 ST	

**HDC MHP 100 FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**대응물****전기 모듈****연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC MHP 100 MAS	버전
주문 번호	<a href="#">2748280000</a>	전원 모듈, 1000 V, 100 A, 극 수: 2, 축 스크류 결선, 수형, 필요한
GTIN (EAN)	4050118891034	플러그인 슬롯 개수: 2
수량	2 ST	