

**HDC MHD 12 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

버전	신호 모듈, 250 V, 10 A, 극 수: 12, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">2748460000</a>
유형	HDC MHD 12 MP
GTIN (EAN)	4050118890938
수량	1 items

## HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E92202
인증 번호(cURus)	E310075

## 치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	36.3 mm	높이 (인치)	1.4291 inch
너비	34.1 mm	폭 (인치)	1.3425 inch
순중량	21 g		

## 온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## PE 결선 데이터

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	-------------------

## 버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
전선 굽기, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>	전선 굽기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>

## 일반 데이터

극 수	12	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	수형
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	폴리카보네이트	시리즈	ModuPlug
정격 전압(DIN EN 61984)	250 V	UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	4 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	10 A
필요한 플러그인 슬롯 개수	1		

## 분류




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHD 12 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 표준




## 일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	


**HDC MHD 12 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
수량	1 ST	


**짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
수량	1 ST	

**HDC MHD 12 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**액세서리****긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 16B DA	버전
----	-----------------	----

주문 번호	<a href="#">2737020000</a>	Frame
-------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118823073	
------------	---------------	--

수량	1 ST	
----	------	--


**짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 16B AD	버전
----	-----------------	----

주문 번호	<a href="#">2736930000</a>	Frame
-------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118822298	
------------	---------------	--

수량	1 ST	
----	------	--

**긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 16B AD	버전
----	-----------------	----

주문 번호	<a href="#">2737010000</a>	Frame
-------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118823066	
------------	---------------	--

수량	1 ST	
----	------	--


**HDC MHD 12 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
수량	1 ST	

**긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
수량	1 ST	

**HDC MHD 12 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**액세서리**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">273690000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">273692000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
수량	1 ST	

**긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">273698000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
수량	1 ST	

**HDC MHD 12 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**대응물****전기 모듈****연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC MHD 12 FC	버전
주문 번호	<a href="#">1428850000</a>	신호 모듈, 250 V, 10 A, 극 수: 12, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한
GTIN (EAN)	4050118233087	플러그인 슬롯 개수: 1
수량	1 ST	
유형	HDC MHD 12 FP	버전
주문 번호	<a href="#">2748470000</a>	신호 모듈, 250 V, 10 A, 극 수: 12, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형
GTIN (EAN)	4050118890921	(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
수량	1 ST	