

## HDC MGBT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

## 일반 주문 데이터

버전	데이터 모듈, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">2748520000</a>
유형	HDC MGBT 8 MC
GTIN (EAN)	4050118890761
수량	1 items

## HDC MGBT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E92202

## 치수 및 중량

깊이	13.9 mm	깊이 (인치)	0.5472 inch
높이	41.4 mm	높이 (인치)	1.6299 inch
너비	26.35 mm	폭 (인치)	1.0374 inch
순중량	30.4 g		

## 온도

한계 온도	-40 °C ... 85 °C
-------	------------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 버전

결선 단면구격 AWG, 최대	AWG 20	탈피 길이, 정격 결선	4.2 mm
결선 유형	크림프 결선	결선 단면구격 AWG, 최소	AWG 28
전선 굽기, 최대	0.5 mm <sup>2</sup>	전선 굽기, 최소	0.08 mm <sup>2</sup>

## 일반 데이터

극 수	8	UL 94 가연성 등급	V-0
절연재	PC	범주	Cat. 6A
플러그 주기	≥ 500	유형	수형
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	50 V
UL/CSA에 따른 정격 전압	50 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	0.8 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	5 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	1



## 분류

ETIM 7.0	EC000438	ETIM 8.0	EC000438
ETIM 9.0	EC000438	ETIM 10.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-18
ECLASS 11.0	27-44-02-18	ECLASS 12.0	27-44-02-18
ECLASS 13.0	27-44-02-18	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MGBT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## HDC MGBT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## D-SUB 크림프 접점



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	버전
주문 번호	<a href="#">2748710000</a>	수형, 골드, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890556	
수량	100 ST	
유형	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	버전
주문 번호	<a href="#">2748700000</a>	수형, 골드, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890709	
수량	100 ST	

## 표준



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	

## HDC MGBT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	

## 긴 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
수량	1 ST	


## HDC MGBT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 짧은 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
수량	1 ST	


## 긴 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">2737020000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
수량	1 ST	

## 짧은 안내 핀 포함



## HDC MGBT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B AD	버전
주문 번호	<a href="#">2736930000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
수량	1 ST	

## 긴 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B AD	버전
주문 번호	<a href="#">2737010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
수량	1 ST	

## 짧은 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
수량	1 ST	


## HDC MGBT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 긴 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
수량	1 ST	

## 짧은 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">2736900000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">2736920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
수량	1 ST	

## HDC MGBT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 긴 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">2736980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
수량	1 ST	

## 전기 모듈



## 연결

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC MGBT 8 FC M SH	버전
주문 번호	<a href="#">3092810000</a>	데이터 모듈, 48 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
GTIN (EAN)	4099987109796	
수량	1 ST	
유형	HDC MGBT 8 FC	버전
주문 번호	<a href="#">2748530000</a>	데이터 모듈, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
GTIN (EAN)	4050118890839	
수량	1 ST	
유형	HDC MHS 25 MC	버전
주문 번호	<a href="#">2748500000</a>	전원 모듈, 30 V, 4 A, 극 수: 25, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
GTIN (EAN)	4050118890914	
수량	5 ST	
유형	HDC MGBT 8 MC M SH	버전
주문 번호	<a href="#">3092820000</a>	데이터 모듈, 48 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
GTIN (EAN)	4099987109857	
수량	1 ST	

## HDC MGBT 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 대응물

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 전기 모듈



## 연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC MGBT 8 FC	버전
주문 번호	<a href="#">2748530000</a>	데이터 모듈, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 암형(Female),
GTIN (EAN)	4050118890839	필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
수량	1 ST	