

PVHXW+W+W-XX06W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Y 케이블은 PV 시스템에서 여러 줄의 전선을 병렬로 연결하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 인버터 앞에 있는 전선을 분할하는 데 사용됩니다.
케이블은 다양한 결선 방식으로 제공됨.

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, X 커넥터 케이블, 2x WM4 C Female, 2x WM4 C Male, 6mm ² , 1500 V
주문 번호	2814250000
유형	PVHXW+W+W-XX06W-15
GTIN (EAN)	4064675298939
수량	1 items

PVHXW+W+W-XX06W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량 128.6 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PV 케이블 하네싱

PV 케이블 버전	케이블 측면	왼쪽
번호		1
케이블 길이		160 mm
케이블 컬러		검정
케이블 단면적		6 mm ²
정격 전류		35 A
인라인 퓨즈 통합		아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)		한쪽 끝
커넥터 버전		WM4 C
플러그인 접점의 유형		암형
케이블 측면		오른쪽
번호		1
케이블 길이		200 mm
케이블 컬러		검정
케이블 단면적		6 mm ²
정격 전류		35 A
인라인 퓨즈 통합		아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)		한쪽 끝
커넥터 버전		WM4 C
플러그인 접점의 유형		암형
케이블 측면		우측 1
번호		2
케이블 길이		200 mm
케이블 컬러		검정
케이블 단면적		6 mm ²
정격 전류		35 A
인라인 퓨즈 통합		아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)		한쪽 끝
커넥터 버전		WM4 C
플러그인 접점의 유형		수형
케이블 측면		우측 2
번호		3
케이블 길이		200 mm
케이블 컬러		검정
케이블 단면적		6 mm ²
정격 전류		35 A
인라인 퓨즈 통합		아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)		한쪽 끝

PVHXW+W+W-XX06W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

정격 DC 전압	1500 V	커넥터 버전	WM4 C
와이어 단면적	6.00 mm ²	플러그인 접점의 유형	수형

전기적 특성

정격 DC 전압	1500 V
----------	--------

분류

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

PVHXW+W+W-XX06W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면




PVHXW+W+XX06W-15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



PVHXW+W+W-XX06W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물**일반 주문 데이터**

유형	VPUM1I1SXFVX1O1TXPX10	버전
주문 번호	2764140000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016113	
수량	1 ST	
유형	VPUM1I1SXFVX2O1TXPX10	버전
주문 번호	2764110000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675014195	
수량	1 ST	
유형	VPUM1I1SXFVX2O1TXPX15	버전
주문 번호	2764160000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016137	
수량	1 ST	
유형	VPUM2I2SXFVX1O1TXPX10	버전
주문 번호	2764150000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016120	
수량	1 ST	
유형	VPUM2I2SXFVX2O1TXPX10	버전
주문 번호	2764130000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016106	
수량	1 ST	
유형	VPUM2I2SXFVX2O1TXPX15	버전
주문 번호	2764180000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016144	
수량	1 ST	