

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Klippon® Connect TTB 제품군은 사소한 것 하나까지 모두 완벽한 연결을 지원하기 위해 다양한 액세서리를 제공합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하는 동시에 장착이 용이합니다. 모든 기능 및 안전 관련 구성 요소는 단자대 블록에 연결됩니다. 이는 설치 및 유지 보수 작업 중에 변압 변류기 회로의 안정성을 높입니다.

#### 일반 주문 데이터

	·		
버전	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 11.5 mm, 깊이: 51.3		
	mm		
주문 번호	<u>2817250000</u>		
유형	TS TTB 6 WT		
GTIN (EAN)	4064675322566		
수량	48 items		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인						
DOLLC	<b>5</b> A					
ROHS	군수	준수 				
치수 및 중량						
7101	F4.0	7101(015)	0.0407: 1			
<u>깊이</u> 높이	51.3 mm	깊이 (인치) 노이 (인치)	2.0197 inch			
<u> </u>	9.4 mm 6.3 mm	 폭 (인치)	0.3701 inch 0.248 inch			
<u> </u>	2.39 g	(단시)	0.240 IIICII			
			·			
온도						
H 71 O F	25 % 55 %	어소 자들 오트 취소	00.90			
보관 온도 연속 작동 온도, 최대	-25 °C55 °C 130 °C	연속 작동 온도, 최소	-60 °C			
	130 C					
환경 제품 규정 준수						
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재					
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음					
일반						
작동 온도 범위, 최대	130 °C					
자재 데이터						
기본 재질	Wemid	컬러 코드	흰색			
UL 94 가연성 등급	V-0					
추가 기술 데이터						
장착물 유형	플러그	폭발 테스트 버전	아니요			
장착 유형	플러그					
크기						
플러그인 깊이	11.5 mm					
분류						
ETIMA C.O.	F0000040	ETIMA 7.0	F0002040			
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848 EC002848			
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92			
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 3.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92			
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92			
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90			
ECLASS 15.0	27-25-03-90					

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

