

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FieldPower 및 WIPL 제품군에 적합한 보호 캡 및 원형
커넥터

일반 주문 데이터

주문 번호	2820090000
유형	PC RC M
GTIN (EAN)	4064675591405

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

순중량	3 g
-----	-----

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-25 °C...125 °C
-------	----------------	-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

절연 전압	<500 V (하우징/PE)
-------	-----------------

일반 기술 데이터

하우징 기본 재질	PA 66	보호 등급	IP67
-----------	-------	-------	------

일반 표준

인증 번호(cULus)	E307231
--------------	---------

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-2	보호 등급	IP67
--------------	-----	-------	------

분류

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08
ECLASS 13.0	27-44-02-08	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

액세서리

연결 플러그 커넥터 - 나사 시스템



나사 시스템이 있는 원형 커넥터는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 그렇기 때문에 이 제품군은 광범위한 용도 및 산업에서 사용할 수 있습니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

일반 주문 데이터

유형	RC F P2 SP	버전
주문 번호	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986122376	
수량		

DC 커넥터



나사 시스템이 있는 원형 커넥터는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 그렇기 때문에 이 제품군은 광범위한 용도 및 산업에서 사용할 수 있습니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

일반 주문 데이터

유형	RC F P2 M20 SP	버전
주문 번호	2860640000	
GTIN (EAN)	4064675576655	
수량		