


**SUZ DF 10.16/02/180SF BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**제품 이미지**

전력 전자장치용 플러그형 결선 - 현대식 드라이브 기술(예:  
모터 스타터, 주파수 컨버터 및 서보 컨트롤러)에 최적화됨.  
OMNIMATE Power는 플러그형 실드, 통합 시그널 접점  
및 한손 작동과 같은 향상된 안전성을 통해 새로운 표준을  
수립하고 있습니다.

3개 제품군으로 추가 이점을 제공합니다.

- 응용 지향적 확장성: 29 A (IEC) 또는 20 A (UL)용  
컴팩트한 4 mm<sup>2</sup> 커넥터에서 76 A (IEC) 또는 54 A  
(UL)용 견고한 16 mm<sup>2</sup> 커넥터까지
- 최대 1,000 V (IEC) 또는 600 V (UL)의 무제한 사용
- 다양한 응용에 최적화된 장착 옵션

당사의 서비스:

제품 구성기를 사용하여 개별 커넥터를 간단히 설계합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 검정, 극 수: 2
주문 번호	<a href="#">2838010000</a>
유형	SUZ DF 10.16/02/180SF BK BX
GTIN (EAN)	4064675436836
수량	40 items
제품 데이터	
파키징	박스

**SUZ DF 10.16/02/180SF BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	50.5 mm	깊이 (인치)	1.9882 inch
높이	31 mm	높이 (인치)	1.2205 inch
너비	40.64 mm	폭 (인치)	1.6 inch
순중량	13.49 g		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**자재 데이터**

절연재	PA 66/6	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
UL 94 가연성 등급	V-0	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	100 °C		

**IEC 정격데이터**

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984
-------------	------------------------

**패키징**

패키징	박스	VPE 길이	399.00 mm
VPE 폭	219.00 mm	VPE 높이	61.00 mm

**중요 참고 사항**

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

참고 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>
-------	--

**분류**



ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		

**SUZ DF 10.16/02/180SF BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**제품 이미지****Dimensional drawing**

mounting plate layout