

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 인증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

버전	조립 공구
주문 번호	2854990000
유형	SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT
GTIN (EAN)	4064675530336
수량	1 items
패키징	판지 상자

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

너비	285 mm	폭 (인치)	11.2204 inch
순중량	507 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	스크류드라이버 VDE 세트 + 전압계
-------	-------------------------

스크류 공구

형태	슬롯, 십자
----	--------

분류

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.4X2.5X75	버전
주문 번호	2749790000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2.5 mm, 블레이드 길이: 75 mm,
GTIN (EAN)	4050118896534	블레이드 두께(A): 0.4 mm
수량	1 ST	
유형	SDIS 0.5X3.0X100	버전
주문 번호	2749800000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3 mm, 블레이드 길이: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896541	블레이드 두께(A): 0.5 mm
수량	1 ST	
유형	SDIS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	2749820000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 4 mm, 블레이드 길이: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118897029	블레이드 두께(A): 0.8 mm
수량	1 ST	
유형	SDIS 1.0X5.5X125	버전
주문 번호	2749850000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 5.5 mm, 블레이드 길이: 125 mm,
GTIN (EAN)	4050118897050	블레이드 두께(A): 1 mm
수량	1 ST	

십자 스크류드라이버 Phillips



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIK PH1 X 80	버전
주문 번호	2749890000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 1 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
수량	1 ST	
유형	SDIK PH2 X 100	버전
주문 번호	2749900000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2 mm, 100 mm, 블레이드 두께(A): 2
GTIN (EAN)	4050118897203	
수량	1 ST	

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

전압 테스터



테스트 기기는 전기 시스템과 장비를 설치, 서비스, 수리할 때 없어서는 안 될 품목입니다. 바이드물러는 광범위한 테스트 디바이스를 보유하고 있으며, 여기에는 전압 테스터, 클램프온 미터, 전원 소켓/서킷 브레이커 테스터가 포함됩니다. 바이드물러는 개발 및 설계 단계에서 언제나 사용자의 편의와 경험을 고려하기 때문에 바이드물러의 디바이스는 실제 작업의 요구를 충족하며 신뢰할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SD ELEC PRO	버전	
주문 번호	2855000000	전압 테스터, 아니요	
GTIN (EAN)	4064675530343		
수량	1 ST		