



중립 안전 라벨을 통해 ISO 7010에 따른 표준 준수 마킹을 유연하고 쉽게 표시할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 50 x 50 mm, 빨간색-흰색
주문 번호	288570000
유형	THM SE-P 50 RT/WS
GTIN (EAN)	4064675854302
수량	250 items

THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.1 mm	깊이 (인치)	0.0039 inch
높이	50 mm	높이 (인치)	1.9685 inch
너비	50 mm	폭 (인치)	1.9685 inch
순중량	0.95 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴 접착제	버전	자체 접착
너비	50 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	110 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C
컬러 코드	빨간색-흰색	할로겐	예
기본 재질	비닐 필름	인쇄 문자	블랭크
UL 969에 따른 인증	예		

디바이스 마커

할로겐 예

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 84/300 WS	버전	
주문 번호	2005040000		Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025		
수량	1 ST		

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전	
주문 번호	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
수량	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전	
주문 번호	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
수량	1 ST		