

## HDC-C-HE-BM0.5FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## 일반 주문 데이터

| 버전         | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, 암형(Female), 전선 |
|------------|------------------------------------|
|            | 굵기, 최대: 0.5, 회전됨                   |
| 주문 번호      | 2784200000                         |
| 유형         | HDC-C-HE-BM0.5FE                   |
| GTIN (EAN) | 4064675061137                      |
| 수량         | 10 items                           |

## HDC-C-HE-BM0.5FE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

| $\sim$        | $\sim$ | ı |
|---------------|--------|---|
| $\overline{}$ | Ÿ      | ı |

| 인증   | CE |
|------|----|
| ROHS | 준수 |

## 치수 및 중량

순중량 1.5 g

## 환경 제품 규정 준수

| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

## 일반 데이터

| 접점 직경, 수형 Ø   | 2.48 mm             | 탈피 길이, 정격 결선 | 7.5 mm     |
|---------------|---------------------|--------------|------------|
| <u></u> 결선 유형 | 크림프 결선              | 버전 인서트       | HE         |
| 전선 굵기, 최대     | 0.5 mm <sup>2</sup> | <br>유형       | 암형(Female) |
| 시리즈           | HE                  | 생산 방법        | 회전됨        |
| 결선된 와이어의 단면적  | 0.5 mm <sup>2</sup> | <br>접점 재료    | 철          |

### 분류

| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

카탈로그 상태 / 도면 2