

U-LINK-1-CONNECTION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

사용 예



바이드물러 u-link 원격 액세스 서비스는 원격 네트워크에서 이더넷 장치에 안전하게 액세스할 수 있는 쉬운 가능성을 제공합니다.

u-link VPN 서버를 중앙 회의 지점 서버로 사용하면 VPN 클라이언트(서비스 PC 및 바이드물러 u-link 클라이언트 장치)는 항상 아웃바운드를 연결하여 일반적인 IT 보안 요구 사항을 준수합니다.

데이터 무결성을 보장하기 위해 각 U-링크 고객 계정에 대해 별도의 데이터베이스 및 서버 인스턴스 (보안 클라이언트 격리)가 사용됩니다.

u-link VPN 서버와 원격 클라이언트(서비스 PC 및 u-link 클라이언트 장치) 간의 통신은 인증으로 보호된 openVPN 연결을 통해 이루어집니다.

u-link creed는 '프로그래밍 대신 구성'로 사용이 직관적이며 전문적인 지식이 필요 없습니다.

기능 설정:

- 서비스 PC에 대한 VPN 원격 액세스 1번 클릭
- easyAccess: 원격 호스트에 대한 웹, rdp 또는 vnc 연결은 태블릿 또는 스마트폰에서 사용할 수 있는 완벽한 브라우저입니다.
- 조직 및 그룹 관리
- 타사 최종 장치를 포함한 토폴로지
- 펌웨어 관리: 모든 라우터의 펌웨어 상태 디스플레이 및 시간 제어 자동 펌웨어 업데이트 옵션
- 개별 액세스 오른쪽: 대상 네트워크의 장치에 대한 액세스 오른쪽의 세분화된 구성
- 광범위한 이벤트 로그: 광범위한 필터 및 내보내기 기능을 사용하여 u-link 포털의 모든 작업 표시

- 암호 정책: 보안 품질 및 유효 기간에 대한 최소 요구 사항에 대한 구성 가능 사양을 통한 암호 향상
- 바이드물러는 다음과 같은 사용 변형과 u-link 원격 액세스 서비스에 대한 추가 옵션을 제공합니다.

기본 버전:

- u-link.weidmueller.com에 등록하여 자동으로 할당
- 새 u-link 클라이언트 장치를 등록할 때 6개월 동안 무료로 사용 가능, 365일까지 연장
- 전체 기능
- 사용자 제한 없음
- 최대 50개의 라우터 객체 설정 가능(액세스 포인트 원격 네트워크)
- 1개의 동시 VPN 연결
- 데이터 또는 속도 제한 없음(일반적인 시장 사용에 따름) 확장
- 추가 50/100/250/500/1000 이상의 u-link 지원 장치
- 추가 동시 VPN 연결
- 중국-VPN: 중국과의 안전하고 신뢰할 수 있는 VPN 연결

U-LINK-1-CONNECTION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

버전	"VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated
주문 번호	2870130000
유형	U-LINK-1-CONNECTION-1Y
수량	1 items

U-LINK-1-CONNECTION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량 0 g

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 영향을 받지 않음
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기능 및 특성

추가 VPN 연결 수(라이선스 코드당)	1 (서비스 PC용 패스스루 VPN 연결 <-> u-link <-> 라우터/대상 네트워크 또는 easyAccess 연결)	VPN 채널 대역폭	100 Mbit/s
주기	라이선스 키 활성화 또는 기존 라이선스 만료 후 1년. 활성화 중에 개별 라이선스 조건이 표시됩니다.	사용	추가 VPN 채널로 사용하거나 VPN 채널의 기간 연장을 위해 사용

시스템 요구 조건

하드웨어, 원격 대상 네트워크	u-link VPN 클라이언트가 있는 바이드몰러 하드웨어	하드웨어 (서비스 PC)	운영체제 Windows 7, 8, 10, 11에서 동작하는 PC
포털 관리 (사용자/기기 설정)	웹 브라우저 사용(HTTPS), 사용자 이름 및 암호를 통해 로그인	VPN 소프트웨어 (서비스 PC)	u-link VPN-client (installation on PC)

기타

작동	클라이언트 계정 관리자가 u-link 포털에서 라이선스키를 입력 (기능 즉시 이용 가능)	인도 시 포함	라이선스 키가 있는 이메일
----	---	---------	----------------

분류

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		