


U-OS-CODESYS-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



일반 주문 데이터

주문 번호	2924000000
유형	U-OS-CODESYS-BASIC-S
수량	1 items

U-OS-CODESYS-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	0 g
-----	-----

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 요구 사항

u-OS App CODESYS 런타임 SL의 시스템 요구사항	소프트웨어 이름	CODESYS Development System
	지원되는 소프트웨어 버전	3.5.19.10 이상
	라이선스 필요	아니오
	소프트웨어 이름	CODESYS Control SL Package for Weidmüller u-OS
라이선싱될 장치의 런타임 버전	지원되는 소프트웨어 버전	4.7.0 이상
	라이선스 필요	아니오
	소프트웨어 이름	u-OS App CODESYS Runtime SL
	지원되는 소프트웨어 버전	4.9.0.0 이상
	단일 장치 라이선스 필요	예

라이선스 정보

선택적 추가 필드 버스 인스턴스 수량, 최대	추가 필드 버스 프로토콜 인스턴스	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	지원되는 인스턴스의 수량, 최대	0
지원되는 입력/출력 채널의 수량, 최대	64	
생성된 이진 코드 사이즈, 최대	500 kB	
시각화 소프트웨어 라이선스	포함된 시각화 소프트웨어 라이선스 이름	CODESYS-VISU-S
	사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대	데이터 포인트 128개
	추가 예약 가능한 시각화 소프트웨어 라이선스 이름	U-OS-CODESYS-VISU-M
	사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대	데이터 포인트 2048개
	추가 예약 가능한 시각화 소프트웨어 라이선스 이름	U-OS-CODESYS-VISU-L
	사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대	데이터 포인트 4096개
	추가 예약 가능한 시각화 소프트웨어 라이선스 이름	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대	데이터 포인트 8192개
	추가 예약 가능한 시각화 소프트웨어 라이선스 이름	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대	데이터 포인트 무제한
통신 소프트웨어 라이선스	포함된 통신 소프트웨어 라이선스 이름	CODESYS-통신 S
	사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대	512개의 데이터 포인트
	추가 예약 가능한 통신 소프트웨어 라이선스 이름	U-OS-CODESYS-통신 M
	사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대	데이터 포인트 4096개
	추가 예약 가능한 통신 소프트웨어 라이선스 이름	U-OS-CODESYS-통신 XXL
	사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대	데이터 포인트 무제한
선택 가능한 이더넷 기반 필드 버스 인스턴스	이더넷 기반 필드 버스 프로토콜 인스턴스	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	지원되는 인스턴스의 수량, 최대	0

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		