


U-OS-CODESYS-BASIC-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



일반 주문 데이터

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 주문 번호 | 2924030000 |
| 유형 | U-OS-CODESYS-BASIC-L |
| 수량 | 1 items |

U-OS-CODESYS-BASIC-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

| | |
|-----|-----|
| 순중량 | 0 g |
|-----|-----|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 요구 사항

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--|
| u-OS App CODESYS 런타임 SL의 시스템 요구사항 | 소프트웨어 이름 | CODESYS Development System |
| | 지원되는 소프트웨어 버전 | 3.5.19.10 이상 |
| | 라이선스 필요 | 아니오 |
| | 소프트웨어 이름 | CODESYS Control SL Package for Weidmüller u-OS |
| 라이선싱될 장치의 런타임 버전 | 지원되는 소프트웨어 버전 | 4.7.0 이상 |
| | 라이선스 필요 | 아니오 |
| | 소프트웨어 이름 | u-OS App CODESYS Runtime SL |
| | 지원되는 소프트웨어 버전 | 4.9.0.0 이상 |
| | 단일 장치 라이선스 필요 | 예 |

라이선스 정보

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| 선택적 추가 필드 버스 인스턴스 수량, 최대 | 추가 필드 버스 프로토콜 인스턴스 | CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device |
| | 지원되는 인스턴스의 수량, 최대 | 2 |
| 지원되는 입력/출력 채널의 수량, 최대 | 256 | |
| 생성된 이진 코드 사이즈, 최대 | 3 MB | |
| 시각화 소프트웨어 라이선스 | 포함된 시각화 소프트웨어 라이선스 이름 | CODESYS-VISU-S |
| | 사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대 | 데이터 포인트 128개 |
| | 추가 예약 가능한 시각화 소프트웨어 라이선스 이름 | U-OS-CODESYS-VISU-M |
| | 사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대 | 데이터 포인트 2048개 |
| | 추가 예약 가능한 시각화 소프트웨어 라이선스 이름 | U-OS-CODESYS-VISU-L |
| | 사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대 | 데이터 포인트 4096개 |
| | 추가 예약 가능한 시각화 소프트웨어 라이선스 이름 | U-OS-CODESYS-VISU-XL |
| | 사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대 | 데이터 포인트 8192개 |
| | 추가 예약 가능한 시각화 소프트웨어 라이선스 이름 | U-OS-CODESYS-VISU-XXL |
| | 사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대 | 데이터 포인트 무제한 |
| 통신 소프트웨어 라이선스 | 포함된 통신 소프트웨어 라이선스 이름 | CODESYS-통신 S |
| | 사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대 | 512개의 데이터 포인트 |
| | 추가 예약 가능한 통신 소프트웨어 라이선스 이름 | U-OS-CODESYS-통신 M |
| | 사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대 | 데이터 포인트 4096개 |
| | 추가 예약 가능한 통신 소프트웨어 라이선스 이름 | U-OS-CODESYS-통신 XXL |
| | 사용 가능한 데이터 포인트 수량, 최대 | 데이터 포인트 무제한 |
| 선택 가능한 이더넷 기반 필드 버스 인스턴스 | 이더넷 기반 필드 버스 프로토콜 인스턴스 | EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter |
| | 지원되는 인스턴스의 수량, 최대 | 0 |

기술 데이터

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000809 | ETIM 9.0 | EC000809 |
| ETIM 10.0 | EC000809 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 | | |