

단종된 제품입니다



다양한 요건에 적합한 스마트 충전 솔루션 - 네트워크 지원 지능형 EV 충전 박스 제품군 AC 스마트. 민간 및 상업 부문의 모든 응용 분야 시나리오 대비: 단일 충전점을 이용한 간단한 충전에서부터 스마트 그리드 통합, 전체 충전소의 복합관리까지.

세 개 플랫폼을 기반으로 한 지능형 제품 ECO, VALUE, ADVANCED는 가장 일반적인 용도뿐만 아니라 표준 인터페이스와 다용도 구성 옵션을 통해 개별 상황에도 적용하여 사용할 수 있습니다.

RFID 또는 모바일 앱 기반 사용자 인증, 충전 전류 조정, 통합 부하 및 충전 관리, 자가 충전 PV 잉여 전력 충전 등 스마트한 기능이 탑재된 AC 스마트 박스는 효율적이고 지속 가능한 충전 솔루션뿐만 아니라 유연한 고객 맞춤 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	Wallbox, 최대 충전 용량 22 kW @ 3상(400V) 그리드 결선, 최대 전류 32A, 5m 케이블 및 유형 2 플러그 장착됨, 모바일 앱, RFID/NFC
주문 번호	2875250000
유형	CH-W-S-A22-P-V
GTIN (EAN)	4064675650812
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2025-04-16T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	149 mm	길이 (인치)	5.8661 inch
높이	439 mm	높이 (인치)	17.2834 inch
너비	273 mm	폭 (인치)	10.748 inch
순중량	6808 g		

온도

보관 온도	-40 °C...70 °C	작동 온도	-30 °C...50 °C
습도	5 ~ 95 % 상대 습도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2

분류

ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		

도면



Surge protection boxes

일반 주문 데이터

유형	PVC AC 11 10 SPD2R + RJ...	버전
주문 번호	8000104168	AC 전압 버전, 보조 및 경보 접점, 서지 보호 II, TN-C-S, TN-S, N 포함 IT,
GTIN (EAN)	4099986573475	N 미포함 IT, TT
수량	1 ST	